

**WNMG 080408, Minőség: CA025P****Rendelési adatok**

Rendelés száma	252014 CA025P
GTIN	4960664865819
Árucikk kategória	25E

Leírás

WNMG 080408 CA025P Minőség: CA025P
Forgácstörő: HQ
Fogásmélység a_p : 0,5 - 2 mm
Előtolás f : 0,07 - 0,3 mm/ford,
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c : 70 - 420 m/min

Műszaki leírás

Forgácsolási feltétel	enyhén megszakított
Szerszámanyag	HM
Minőség	CA025P
Sarokrádiusz	0,8 mm
Simító / nagyoló hozzárendelés	Simítás
Forgácstörő	HQ
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	70 - 420 m/min
Előtolás f	0,07 - 0,3 mm/ford,

Fogásmélység a_p	0,5 - 2 mm
Fő felhasználás	P
Bevonat	CVD
Váltólapka ISO kód	WNMG 080408
Cserék / élek száma	6
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz