

**WN.G 080408, Minőség: CA025P**

Rendelési adatok

Rendelés száma	252114 CA025P
GTIN	4960664865918
Árucikk kategória	25E

Leírás

WN.G 080408 CA025P Minőség: CA025P

Forgácstörő: PS

Tűrés: M

Fogásmélység a_p : 1 - 3,8 mmElőtolás f : 0,15 - 0,6 mm/ford,Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c : 70 - 420 m/min

Műszaki leírás

Simító / nagyoló hozzárendelés	Nagyolás
Forgácsolási feltétel	enyhén megszakított
Sarokrádiusz	0,8 mm
Fogásmélység a_p	1 - 3,8 mm
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	70 - 420 m/min
Előtolás f	0,15 - 0,6 mm/ford,
Forgácstörő	PS

Minőség	CA025P
Fő felhasználás	P
Szerszámanyag	HM
Bevonat	CVD
Váltólapka ISO kód	WNMG 080408
Cserék / élek száma	6
Tűrés	M
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz