

**WNMG 080412, Minőség: CA025P****Rendelési adatok**

Rendelés száma	252116 CA025P
GTIN	4960664865925
Árucikk kategória	25E

**Leírás**

WNMG 080412 CA025P Minőség: CA025P

Forgácstörő: PS

Tűrés: M

Fogásmélység  $a_p$ : 1 - 3,8 mm

Előtolás  $f$ : 0,15 - 0,6 mm/ford,

Fő felhasználás forgácsoló sebessége  $v_c$ : 70 - 420 m/min

**Műszaki leírás**

Fő felhasználás	P
Forgácstörő	PS
Simító / nagyoló hozzárendelés	Nagyolás
Sarokrádiusz	1,2 mm
Fogásmélység $a_p$	1 - 3,8 mm
Fő felhasználás forgácsoló sebessége $v_c$	70 - 420 m/min
Minőség	CA025P

Előtolás f	0,15 - 0,6 mm/ford,
Szerszámanyag	HM
Forgácsolási feltétel	enyhén megszakított
Bevonat	CVD
Váltólapka ISO kód	WNMG 080412
Cserék / élek száma	6
Tűrés	M
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz