

HOLEX**Lapos villanszerelő csavarhúzó teljesen szigetelt, Pengeszélesség b: 2,5mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	663301 2,5
GTIN	4062406059668
Árucikk kategória	62F

Leírás**Kivitel:**

Nyel és penge **teljesen szigetelt 1000 V-ig, DIN EN 60900 / VDE 0682-201 szerint.** Minden egyes csavarhúzó feszültség-átütés elleni védelmét vízfürdőben ellenőrzik. Többkomponensű erős nyél nyomaték- és komfortoptimalizált markolatrésszel. Penge erősen ötvözött szerszámacélból. 5,5 mérettől = a szigetelés külső Ø-je azonos az él szélességével (kedvező szűk helyen végzett munkáknál). Pengék kúpos éllel, a csavarhornyok szabványos méretéhez igazítva. Teljesen szigetelt, a szigetelés átütési szilárdsága a VDE szerint előírt minimális vizsgálati feszültség többszöröse. Minden egyes csavarhúzó feszültségátütés elleni védelmét vízfürdőben ellenőrzik.

Felhasználás:

Feszültség alatt végzett munkákhoz 1000 V-ig. A leghosszabb élettartam a villanszerelő csavarhúzók esetében akkor biztosított, ha a csavarhúzókat mindig a megfelelő szabványos csavarhornyokhoz használja (lásd a táblázatot). A csavarhornyok sérülését elkerülheti a megfelelő csavarhúzó méret kiválasztásával.

Műszaki leírás

Teljes hossz	162 mm
Élvastagság a	0,4 mm
Pengeszélesség b	2,5 mm
Pengehossz	75 mm
Szabvány	DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Profil	Lapos csavarhúzó
Termék fajtája	Csavarhúzó

