


HOLEX**Lapos villanszerelő csavarhúzó készlet teljesen szigetelt, Csavarhúzók száma: 5****Rendelési adatok**

Rendelés száma	663311 5
GTIN	4062406059743
Árucikk kategória	62F

Leírás**Kivitel:**

Nyel és penge **1000 V-ig teljesen szigetelt, DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 szerint.** Minden egyes csavarhúzó feszültség-átütés elleni védelmét vízfürdőben ellenőrzik. Többkomponensű erős nyél nyomaték- és komfortoptimalizált markolatrésszel. Penge erősen ötvözött szerszámacélból. 5,5 mérettől = a szigetelés külső Ø-je azonos az él szélességével (kedvező szűk helyen végzett munkáknál).

Pengék kúpos éllel, a csavarhornyok szabványos méretéhez igazítva. Teljesen szigetelt, a szigetelés átütési szilárdsága a VDE szerint előírt minimális vizsgálati feszültség többszöröse. Minden egyes csavarhúzó feszültségátütés elleni védelmét vízfürdőben ellenőrzik.

Felhasználás:

Feszültség alatt végzett munkákhoz 1000 V-ig.

A leghosszabb élettartam a villanszerelő csavarhúzóknak akkor biztosított, ha a csavarhúzókat mindig a megfelelő szabványos csavarhornyokhoz használja (lásd a táblázatot). A csavarhornyok sérülését elkerülheti a megfelelő csavarhúzó méret kiválasztásával.

Tartalma:

1–1 db csavarhúzó 663301 sz.: 2,5; 3; 3,5; 4; 5,5 méret

Műszaki leírás

Csavarhúzó száma	5
Szabvány	DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Profil	Lapos csavarhúzó

Termék fajtája

Csavarhúzó

TartozékLapos villanyszerelő csavarhúzóteljesen szigetelt
Pengeszélesség b 4 mm

663301 4

Lapos villanyszerelő csavarhúzóteljesen szigetelt
Pengeszélesség b 3 mm

663301 3

Lapos villanyszerelő csavarhúzóteljesen szigetelt
Pengeszélesség b 2,5 mm

663301 2,5

Lapos villanyszerelő csavarhúzóteljesen szigetelt
Pengeszélesség b 3,5 mm

663301 3,5

Lapos villanyszerelő csavarhúzóteljesen szigetelt
Pengeszélesség b 5,5 mm

663301 5,5