


**HOLEX****Lapos villanszerelő csavarhúzó készlet teljesen szigetelt, Csavarhúzók száma: 8****Rendelési adatok**

Rendelés száma	663311 8
GTIN	4062406059767
Árucikk kategória	62F

**Leírás****Kivitel:**

Nyel és penge **1000 V-ig teljesen szigetelt, DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 szerint.**

Minden egyes csavarhúzó feszültség-átütés elleni védelmét vízfürdőben ellenőrzik.

Többkomponensű erős nyél nyomaték- és komfortoptimalizált markolatrésszel. Penge erősen ötvözött szerszámacélból. 5,5 mérettől = a szigetelés külső Ø-je azonos az él szélességével (kedvező szűk helyen végzett munkáknál).

Pengék kúpos éllel, a csavarhornyok szabványos méretéhez igazítva. Teljesen szigetelt, a szigetelés átütési szilárdsága a VDE szerint előírt minimális vizsgálati feszültség többszöröse. Minden egyes csavarhúzó feszültségátütés elleni védelmét vízfürdőben ellenőrzik.

**Felhasználás:**

Feszültség alatt végzett munkákhoz 1000 V-ig.

A leghosszabb élettartam a villanszerelő csavarhúzóknak esetében akkor biztosított, ha a csavarhúzókat mindig a megfelelő szabványos csavarhornyokhoz használja (lásd a táblázatot). A csavarhornyok sérülését elkerülheti a megfelelő csavarhúzó méret kiválasztásával.

**Tartalma:**

1–1 db csavarhúzó 663301 sz.: 2,5; 3; 3,5; 4; 5,5; 6,5; 8; 10 méret

**Műszaki leírás**

Csavarhúzó száma	8
Szabvány	DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201

Profil	Lapos csavarhúzó
Termék fajtája	Csavarhúzó

## Tartozék

Lapos villanyszerelő csavarhúzóteljesen szigetelt Pengeszélesség b 5,5 mm	663301 5,5
Lapos villanyszerelő csavarhúzóteljesen szigetelt Pengeszélesség b 2,5 mm	663301 2,5
Lapos villanyszerelő csavarhúzóteljesen szigetelt Pengeszélesség b 3,5 mm	663301 3,5
Lapos villanyszerelő csavarhúzóteljesen szigetelt Pengeszélesség b 4 mm	663301 4
Lapos villanyszerelő csavarhúzóteljesen szigetelt Pengeszélesség b 10 mm	663301 10
Lapos villanyszerelő csavarhúzóteljesen szigetelt Pengeszélesség b 6,5 mm	663301 6,5
Lapos villanyszerelő csavarhúzóteljesen szigetelt Pengeszélesség b 3 mm	663301 3
Lapos villanyszerelő csavarhúzóteljesen szigetelt Pengeszélesség b 8 mm	663301 8