

HOLEX**Lapos villanszerelő csavarhúzó teljesen szigetelt, Pengeszélesség b: 3mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	663301 3
GTIN	4062406059675
Árucikk kategória	62F

Leírás**Kivitel:**

Nyel és penge **teljesen szigetelt 1000 V-ig, DIN EN 60900 / VDE 0682-201 szerint.** Minden egyes csavarhúzó feszültség-átütés elleni védelmét vízfürdőben ellenőrzik. Többkomponensű erős nyél nyomaték- és komfortoptimalizált markolatrésszel. Penge erősen ötvözött szerszámacélból. 5,5 mérettől = a szigetelés külső Ø-je azonos az él szélességével (kedvező szűk helyen végzett munkáknál). Pengék kúpos éllel, a csavarhornyok szabványos méretéhez igazítva. Teljesen szigetelt, a szigetelés átütési szilárdsága a VDE szerint előírt minimális vizsgálati feszültség többszöröse. Minden egyes csavarhúzó feszültségátütés elleni védelmét vízfürdőben ellenőrzik.

Felhasználás:

Feszültség alatt végzett munkákhoz 1000 V-ig.
A leghosszabb élettartam a villanszerelő csavarhúzók esetében akkor biztosított, ha a csavarhúzókat mindig a megfelelő szabványos csavarhornyokhoz használja (lásd a táblázatot). A csavarhornyok sérülését elkerülheti a megfelelő csavarhúzó méret kiválasztásával.

Műszaki leírás

Élvastagság a	0,5 mm
Pengeszélesség b	3 mm
Teljes hossz	187 mm
Pengehossz	100 mm
Szabvány	DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Profil	Lapos csavarhúzó
Termék fajtája	Csavarhúzó

