

**DNMG 150604, Minőség: PR005S****Rendelési adatok**

Rendelés száma	250696 PR005S
GTIN	4960664836574
Árucikk kategória	25E

Leírás

DNMG 150604 PR005S Minőség: PR005S
Forgácstörő: MQ
Fogásmélység a_p : 0,2 - 1,5 mm
Előtolás f : 0,03 - 0,12 mm/ford,
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c : 30 - 90 m/min

Műszaki leírás

Forgácstörő	MQ
Simító / nagyoló hozzárendelés	Simítás
Forgácsolási feltétel	Folyamatos
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	30 - 90 m/min
Sarokrádiusz	0,4 mm
Fogásmélység a_p	0,2 - 1,5 mm
Fő felhasználás	S

Minőség	PR005S
Szerszámanyag	HM
Előtolás f	0,03 - 0,12 mm/ford,
Bevonat	Megacoat Hard
Váltólapka ISO kód	DNMG 150604
Cserék / élek száma	4
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz