

**DNMG 150608, Minőség: PR005S****Rendelési adatok**

Rendelés száma	250697 PR005S
GTIN	4960664836581
Árucikk kategória	25E

Leírás

DNMG 150608 PR005S Minőség: PR005S
Forgácstörő: MQ
Fogásmélység a_p : 0,2 - 1,5 mm
Előtolás f : 0,03 - 0,12 mm/ford,
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c : 30 - 90 m/min

Műszaki leírás

Sarokrádiusz	0,8 mm
Forgácstörő	MQ
Fő felhasználás	S
Minőség	PR005S
Fogásmélység a_p	0,2 - 1,5 mm
Szerszámanyag	HM
Simító / nagyoló hozzárendelés	Simítás

Előtolás f	0,03 - 0,12 mm/ford,
Forgácsolási feltétel	Folyamatos
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	30 - 90 m/min
Bevonat	Megacoat Hard
Váltólapka ISO kód	DNMG 150608
Cserék / élek száma	4
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz