

**DNMG 150604, Minőség: PR005S****Rendelési adatok**

Rendelés száma	250796 PR005S
GTIN	4960664836598
Árucikk kategória	25E

**Leírás**

DNMG 150604 PR005S Minőség: PR005S

Forgácstörő: MU

Fogásmélység  $a_p$ : 0,5 - 3,5 mmElőtolás  $f$ : 0,05 - 0,15 mm/ford,Fő felhasználás forgácsoló sebessége  $v_c$ : 30 - 90 m/min**Műszaki leírás**

Fő felhasználás	S
Sarokrádiusz	0,4 mm
Fogásmélység $a_p$	0,5 - 3,5 mm
Forgácsolási feltétel	Folyamatos
Fő felhasználás forgácsoló sebessége $v_c$	30 - 90 m/min
Forgácstörő	MU
Simító / nagyoló hozzárendelés	Nagyolás-simítás

Előtolás f	0,05 - 0,15 mm/ford,
Minőség	PR005S
Szerszámanyag	HM
Bevonat	Megacoat Hard
Váltólapka ISO kód	DNMG 150604
Cserék / élek száma	4
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz