

**VNMG 160408, Minőség: PR015S****Rendelési adatok**

Rendelés száma	251824 PR015S
GTIN	4960664837588
Árucikk kategória	25E

**Leírás**

VNMG 160408 PR015S Minőség: PR015S

Forgácstörő: MU

Fogásmélység  $a_p$ : 0,5 - 4 mm

Előtolás  $f$ : 0,05 - 0,18 mm/ford,

Fő felhasználás forgácsoló sebessége  $v_c$ : 25 - 70 m/min

**Műszaki leírás**

Forgácstörő	MU
Forgácsolási feltétel	enyhén megszakított
Sarokrádiusz	0,8 mm
Fő felhasználás forgácsoló sebessége $v_c$	25 - 70 m/min
Előtolás $f$	0,05 - 0,18 mm/ford,
Fogásmélység $a_p$	0,5 - 4 mm
Szerszámanyag	HM

Simító / nagyoló hozzárendelés	Nagyolás-simítás
Minőség	PR015S
Fő felhasználás	S
Bevonat	Megacoat Hard
Váltólapka ISO kód	VNMG 160408
Cserék / élek száma	4
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz