


**WNMG 080408, Minőség: PR015S****Rendelési adatok**

Rendelés száma	252014 PR015S
GTIN	4960664837601
Árucikk kategória	25E

**Leírás**

WNMG 080408 PR015S Minőség: PR015S  
Forgácstörő: MQ  
Fogásmélység  $a_p$ : 0,2 - 1,5 mm  
Előtolás  $f$ : 0,05 - 0,18 mm/ford,  
Fő felhasználás forgácsoló sebessége  $v_c$ : 25 - 70 m/min

**Műszaki leírás**

Fogásmélység $a_p$	0,2 - 1,5 mm
Fő felhasználás forgácsoló sebessége $v_c$	25 - 70 m/min
Forgácstörő	MQ
Forgácsolási feltétel	enyhén megszakított
Sarokrádiusz	0,8 mm
Előtolás $f$	0,05 - 0,18 mm/ford,
Fő felhasználás	S
Szerszámanyag	HM

Minőség	PR015S
Simító / nagyoló hozzárendelés	Simítás
Bevonat	Megacoat Hard
Váltólapka ISO kód	WNMG 080408
Cserék / élek száma	6
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz