


**WN.G 080408, Minőség: PR005S****Rendelési adatok**

Rendelés száma	252114 PR005S
GTIN	4960664836895
Árucikk kategória	25E

Leírás

WN.G 080408 PR005S Minőség: PR005S

Forgácstörő: MU

Tűrés: M

Fogásmélység a_p : 0,5 - 3,5 mm

Előtolás f : 0,05 - 0,15 mm/ford,

Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c : 30 - 90 m/min

Műszaki leírás

Simító / nagyoló hozzárendelés	Nagyolás
Fő felhasználás	S
Sarokrádiusz	0,8 mm
Szerszámananyag	HM
Előtolás f	0,05 - 0,15 mm/ford,
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	30 - 90 m/min
Forgácsolási feltétel	Folyamatos

Fogásmélység a _p	0,5 - 3,5 mm
Minőség	PR005S
Forgácstörő	MU
Bevonat	Megacoat Hard
Váltólapka ISO kód	WNMG 080408
Cserék / élek száma	6
Tűrés	M
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz