


**WN.G 080408, Minőség: PR015S**

Rendelési adatok

Rendelés száma	252114 PR015S
GTIN	4960664837656
Árucikk kategória	25E

Leírás

WN.G 080408 PR015S Minőség: PR015S

Forgácstörő: MU

Tűrés: M

Fogásmélység a_p : 0,5 - 3,5 mmElőtolás f : 0,05 - 0,18 mm/ford,Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c : 25 - 70 m/min

Műszaki leírás

Forgácstörő	MU
Sarokrádiusz	0,8 mm
Minőség	PR015S
Simító / nagyoló hozzárendelés	Nagyolás
Fogásmélység a_p	0,5 - 3,5 mm
Fő felhasználás	S
Forgácsolási feltétel	enyhén megszakított

Előtolás f	0,05 - 0,18 mm/ford,
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	25 - 70 m/min
Szerszámanyag	HM
Bevonat	Megacoat Hard
Váltólapka ISO kód	WNMG 080408
Cserék / élek száma	6
Tűrés	M
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz