

**CCGT 030101, Minőség: PR1535****Rendelési adatok**

Rendelés száma	260040 PR1535
GTIN	4960664871544
Árucikk kategória	25E

Leírás

CCGT 030101 PR1535 Minőség: PR1535
Forgácstörő: MFP-PF
Fogásmélység a_p : 0,03 - 0,2 mm
Előtolás f : 0,02 - 0,1 mm/ford,
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c : 70 - 160 m/min
Mellékfelhasználás forgácsoló sebessége v_c : 40 - 60 m/min

Műszaki leírás

Előtolás f	0,02 - 0,1 mm/ford,
Forgácstörő	MFP-PF
Forgácsolási feltétel	folyamatos
Mellékfelhasználás	S
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	70 - 160 m/min
Minőség	PR1535
Sarokrádiusz	0,1 mm

Simító / nagyoló hozzárendelés	Simítás
Szerszámanyag	HM
Fogásmélység a_p	0,03 - 0,2 mm
Mellékfelhasználás forgácsoló sebessége v_c	40 - 60 m/min
Fő felhasználás	M
Bevonat	Megacoat Nano
Váltólapka ISO kód	CCGT 030101
Cserék / élek száma	2
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz