

Garant**Horonymaró, menettel, acél, Típus: 16/M5****Rendelési adatok**

Rendelés száma	217253 16/M5
GTIN	4062406060060
Árucikk kategória	21Q

Leírás**Kivitel:****Extra karcsú kivitel** menetmaráshoz.**Figyelem:**Az S_{max} tényleges beszúrási mélység kiszámítása: $(D-d_1) / 2$.

Szerszámcsere: PowerCard

belső hűtés: igen

Legkisebb fúrási $\varnothing D$: 14 - 22 mm

Menetméret M: M5 mm

Lapka típushoz: P16

Belső $\varnothing d_1$: 9,5 mmMax. fogásmélység S_{max} : 6,5 mmKinyúlási hossz L_1 : 15 mm**Műszaki leírás**

Menetmélység	15 mm
Kinyúlási hossz L_1	15 mm
Max. fogásmélység S_{max}	6,5 mm
Belső $\varnothing d_1$	9,5 mm
Menetméret M	M5 mm

Szárkivitel	menettel
Teljes hossz L_{ges}	18,5 mm
belső hűtés	igen
Lapka típushoz	P16
Legkisebb fúrési $\varnothing D$	14 - 22 mm
Szorítócsavar készlet	219818 (8IP; 3,8 Nm)
Maró anyaga	menettel, acél
Szerszámcsere	PowerCard
Termék fajtája	Horonymaró