

**TNMG 160404, Minőség: PR005S****Rendelési adatok**

Rendelés száma	251472 PR005S
GTIN	4960664836697
Árucikk kategória	25E

**Műszaki leírás**

Fogásmélység $a_p$	0,2 - 1,5 mm
Előtolás $f$	0,03 - 0,25 mm/ford,
Forgácsolási feltétel	Folyamatos
Sarokrádiusz	0,4 mm
Minőség	PR005S
Szerszámanyag	HM
Simító / nagyoló hozzárendelés	Simítás
Forgácstörő	MQ
Fő felhasználás	S
Fő felhasználás forgácsoló sebessége $v_c$	30 - 90 m/min
Bevonat	Megacoat Hard
Váltólapka ISO kód	TNMG 160404
Cserék / élek száma	6

Termék fajtája

Váltólapka esztergáláshoz