

Garant GRIDLINE

**Szerszámszekrény kompletten, fiókokkal 75 kg, 20×20G, Magasság mm / fiókok száma: 400/2****Rendelési adatok**

Rendelés száma	930505 400/2
GTIN	4062406060077
Árucikk kategória	9GK

**Leírás****Kivitel:**

Teljesen felszerelt szerszámszekrény 24×24G méretben, 20×20G fiókokkal. Hengerzárral központilag zárható. **100%-ban kihúzható fiókok** különböző méretekből. Fiókok lyukasfalakkal hasított válaszfalak elhelyezéséhez 25 mm osztásban (75 mm fiók előlap magasságtól). A fiókok egyenkénti kihúzásának biztosítása megakadályozza több fiók egyszerre történő kinyitását.

**Elhelyezés:**

Fiókelőlap-magasság mm: 150, 150

**Szín:**

Ház és fiókház RAL 7035 világosszürke, fiók előlapok RAL 7016 antracit **porszórt bevonattal. A fiókház nem konfigurálható, mindig RAL 7035 világosszürke.**

**Figyelem:**

A szekrény emelésekor és szállításakor ügyelni kell a fiókok kellő rögzítésére a szekrényházban.

**Műszaki leírás**

Fiókok hasznos magassága	300 mm
Fiók hasznos szélessége	500 mm
Szélesség	600 mm

Fiók hasznos mélysége G-ben	20
Mélység	600 mm
Ajtók száma	0
Súly	43 kg
Zárrendszer, elektronikus – átszerelhető	igen
Fiók hasznos mélysége	500 mm
Fiók előlap magasság	150 mm
Fiók előlap magasság	150 mm
Fiók hasznos szélessége G-ben	20
Magasság	400 mm
Fiókok hasznos területe G-ben	20×20
Fiókok száma	2
Hasznos magasság	300 mm
Kihúzható polclapok száma	0
Állítható magasságú munkaállomás alá szerelhető	nem
Anyagvastagság	1,2 mm
Fiók / kihúzható polc teherbírása	75 kg
Kihúzható fiókok (részben/teljesen)	100 %
Fiókkihúzás	Kihúzás elleni reteszelés
Magasságállítás osztása	25 mm
Hengerzár	Moduláris betét
Szín kiválasztása	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Terméknév attribútum	20×20G
Termék fajtája	Szerszámszekrény

## Tartozék

Fiók,75 kg Fiók előlap magasság 150 mm	930533 150
--	------------

Fogantyú zárósapkák20 darabos Típus 10	951025 10
Zárpajzs GridLine-hoz Típus HU21	914227 HU21
Szerszámszekrény ház fiókokhoz Magasság 400 mm	930525 400