

Garant GRIDLINE

**Szerszámszekrény kompletten, fiókokkal 75 kg, 20×20G, Magasság mm / fiókok száma: 800/5****Rendelési adatok**

Rendelés száma	930505 800/5
GTIN	4062406066338
Árucikk kategória	9GK

**Leírás****Kivitel:**

Teljesen felszerelt szerszámszekrény 24×24G méretben, 20×20G fiókokkal. Hengerzárral központilag zárható. **100%-ban kihúzható fiókok** különböző méretekből. Fiókok lyukasztásokkal hasított válaszfalak elhelyezéséhez 25 mm osztásban (75 mm fiók előlap magasságtól). A fiókok egyenkénti kihúzásának biztosítása megakadályozza több fiók egyszerre történő kinyitását.

**Elhelyezés:**

Fiókelőlap-magasság mm: 75, 75, 150, 150, 250

**Szín:**

Ház és fiókház RAL 7035 világosszürke, fiók előlapok RAL 7016 antracit **porszórt bevonattal. A fiókház nem konfigurálható, mindig RAL 7035 világosszürke.**

**Figyelem:**

A szekrény emelésekor és szállításakor ügyelni kell a fiókok kellő rögzítésére a szekrényházban.

**Műszaki leírás**

Fiókok hasznos területe G-ben	20×20
Magasság	800 mm

Ajtók száma	0
Fiók hasznos mélysége G-ben	20
Fiókok száma	5
Szélesség	600 mm
Fiók előlap magasság	75 mm
Fiók előlap magasság	75 mm
Fiók előlap magasság	150 mm
Fiók előlap magasság	150 mm
Fiók előlap magasság	250 mm
Fiók hasznos szélessége	500 mm
Fiók hasznos szélessége G-ben	20
Súly	86 kg
Hasznos magasság	700 mm
Fiókok hasznos magassága	700 mm
Zárrendszer, elektronikus – átszerelhető	igen
Fiók hasznos mélysége	500 mm
Mélység	600 mm
Állítható magasságú munkaállomás alá szerelhető	nem
Kihúzható polclapok száma	0
Anyagvastagság	1,2 mm
Fiók / kihúzható polc teherbírása	75 kg
Kihúzható fiókok (részben/teljesen)	100 %
Fiókkihúzás	Kihúzás elleni reteszelés
Magasságállítás osztása	25 mm
Hengerzár	Moduláris betét
Szín kiválasztása	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Terméknév attribútum	20x20G
Termék fajtája	Szerszámszekrény

**Tartozék**

Fiók,75 kg Fiók előlap magasság 250 mm	930533 250
Fiók,75 kg Fiók előlap magasság 150 mm	930533 150
Szerszámszekrény ház fiókokhoz Magasság 800 mm	930525 800
Fiók,75 kg Fiók előlap magasság 75 mm	930533 75
Zárpajzs GridLine-hoz Típus HU21	914227 HU21
Fogantyú zárósapkák20 darabos Típus 10	951025 10