

Garant GRIDLINE

Szerszámszekrény kompletten, fiókokkal 75 kg, 20×20G, Magasság mm / fiókok száma: 800/6**Rendelési adatok**

Rendelés száma	930505 800/6
GTIN	4062406066345
Árucikk kategória	9GK

Leírás**Kivitel:**

Teljesen felszerelt szerszámszekrény 24×24G méretben, 20×20G fiókokkal. Hengerzárral központilag zárható. **100%-ban kihúzható fiókok** különböző méretekből. Fiókok lyukasztásokkal hasított válaszfalak elhelyezéséhez 25 mm osztásban (75 mm fiók előlap magasságtól). A fiókok egyenkénti kihúzásának biztosítása megakadályozza több fiók egyszerre történő kinyitását.

Elhelyezés:

Fiókelőlap-magasság mm: 50, 75, 100, 100, 125, 250

Szín:

Ház és fiókház RAL 7035 világosszürke, fiók előlapok RAL 7016 antracit **porszórt bevonattal. A fiókház nem konfigurálható, mindig RAL 7035 világosszürke.**

Figyelem:

A szekrény emelésekor és szállításakor ügyelni kell a fiókok kellő rögzítésére a szekrényházban.

Műszaki leírás

Fiók hasznos mélysége	500 mm
Zárrendszer, elektronikus – átszerelhető	igen

Fiók hasznos szélessége	500 mm
Fiókok hasznos magassága	700 mm
Fiók hasznos mélysége G-ben	20
Mélység	600 mm
Súly	93 kg
Ajtók száma	0
Fiókok száma	6
Fiók előlap magasság	50 mm
Fiók előlap magasság	75 mm
Fiók előlap magasság	100 mm
Fiók előlap magasság	100 mm
Fiók előlap magasság	125 mm
Fiók előlap magasság	250 mm
Fiókok hasznos területe G-ben	20×20
Magasság	800 mm
Hasznos magasság	700 mm
Fiók hasznos szélessége G-ben	20
Szélesség	600 mm
Állítható magasságú munkaállomás alá szerelhető	nem
Kihúzható polclapok száma	0
Anyagvastagság	1,2 mm
Fiók / kihúzható polc teherbírása	75 kg
Kihúzható fiókok (részben/teljesen)	100 %
Fiókkihúzás	Kihúzás elleni reteszelés
Magasságállítás osztása	25 mm
Hengerzár	Moduláris betét
Szín kiválasztása	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Terméknév attribútum	20×20G
Termék fajtája	Szerszámszekrény

Tartozék

Fiók,75 kg Fiók előlap magasság 250 mm	930533 250
Zárpajzs GridLine-hoz Típus HU21	914227 HU21
Fiók,75 kg Fiók előlap magasság 75 mm	930533 75
Fiók,75 kg Fiók előlap magasság 125 mm	930533 125
Fogantyú zárósapkák20 darabos Típus 10	951025 10
Szerszámszekrény ház fiókokhoz Magasság 800 mm	930525 800
Fiók,75 kg Fiók előlap magasság 50 mm	930533 50
Fiók,75 kg Fiók előlap magasság 100 mm	930533 100