

Garant GRIDLINE

**Szerszámszekrény kompletten, fiókokkal 75 kg, 20×20G, Magasság mm / fiókok száma: 900/6A****Rendelési adatok**

Rendelés száma	930505 900/6A
GTIN	4062406066383
Árucikk kategória	9GK

**Leírás****Kivitel:**

Teljesen felszerelt szerszámszekrény 24×24G méretben, 20×20G fiókokkal. Hengerzárral központilag zárható. **100%-ban kihúzható fiókok** különböző méretekből. Fiókok lyukasztásokkal hasított válaszfalak elhelyezéséhez 25 mm osztásban (75 mm fiók előlap magasságtól). A fiókok egyenkénti kihúzásának biztosítása megakadályozza több fiók egyszerre történő kinyitását.

**Elhelyezés:**

Fiókelőlap-magasság mm: 100, 100, 100, 150, 150, 200

**Szín:**

Ház és fiókház RAL 7035 világosszürke, fiók előlapok RAL 7016 antracit **porszórt bevonattal. A fiókház nem konfigurálható, mindig RAL 7035 világosszürke.**

**Figyelem:**

A szekrény emelésekor és szállításakor ügyelni kell a fiókok kellő rögzítésére a szekrényházban.

**Műszaki leírás**

Fiók előlap magasság	100 mm
Fiók előlap magasság	100 mm

Fiók előlap magasság	100 mm
Fiók előlap magasság	150 mm
Fiók előlap magasság	150 mm
Fiók előlap magasság	200 mm
Fiók hasznos mélysége	500 mm
Fiókok hasznos magassága	800 mm
Hasznos magasság	800 mm
Magasság	900 mm
Fiók hasznos mélysége G-ben	20
Súly	97 kg
Fiókok száma	6
Fiók hasznos szélessége G-ben	20
Ajtók száma	0
Zárrendszer, elektronikus – átszerelhető	igen
Szélesség	600 mm
Fiók hasznos szélessége	500 mm
Mélység	600 mm
Fiókok hasznos területe G-ben	20×20
Állítható magasságú munkaállomás alá szerelhető	nem
Kihúzható polclapok száma	0
Anyagvastagság	1,2 mm
Fiók / kihúzható polc teherbírása	75 kg
Kihúzható fiókok (részben/teljesen)	100 %
Fiókkihúzás	Kihúzás elleni reteszelés
Magasságállítás osztása	25 mm
Hengerzár	Moduláris betét
Szín kiválasztása	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Terméknév attribútum	20×20G
Termék fajtája	Szerszámszekrény

**Tartozék**

Szerszámszekrény ház fiókokhoz Magasság 900 mm	930525 900
Fiók,75 kg Fiók előlap magasság 200 mm	930533 200
Zárpajzs GridLine-hoz Típus HU21	914227 HU21
Fiók,75 kg Fiók előlap magasság 150 mm	930533 150
Fogantyú zárósapkák20 darabos Típus 10	951025 10
Fiók,75 kg Fiók előlap magasság 100 mm	930533 100