

Garant GRIDLINE

Szerszámszekrény kompletten, fiókkal 75 kg, 20×20G, Magasság mm / fiókok száma: 400/3**Rendelési adatok**

Rendelés száma	930505 400/3
GTIN	4062406066321
Árucikk kategória	9GK

Leírás**Kivitel:**

Teljesen felszerelt szerszámszekrény 24×24G méretben, 20×20G fiókokkal. Hengerzárral központilag zárható. **100%-ban kihúzható fiókok** különböző méreteken. Fiókok lyukasztásokkal hasított válaszfalak elhelyezéséhez 25 mm osztásban (75 mm fiók előlap magasságtól). A fiókok egyenkénti kihúzásának biztosítása megakadályozza több fiók egyszerre történő kinyitását.

Elhelyezés:

Fiókelőlap-magasság mm: 100, 100, 100

Szín:

Ház és fiókház RAL 7035 világosszürke, fiók előlapok RAL 7016 antracit **porszórt bevonattal. A fiókház nem konfigurálható, mindig RAL 7035 világosszürke.**

Figyelem:

A szekrény emelésekor és szállításakor ügyelni kell a fiókok kellő rögzítésére a szekrényházban.

Műszaki leírás

Szélesség	600 mm
Fiókok hasznos magassága	300 mm
Magasság	400 mm

Mélység	600 mm
Fiók hasznos szélessége	500 mm
Fiók hasznos mélysége	500 mm
Súly	51 kg
Ajtók száma	0
Hasznos magasság	300 mm
Zárrendszer, elektronikus – átszerelhető	igen
Fiókok hasznos területe G-ben	20×20
Fiók előlap magasság	100 mm
Fiók előlap magasság	100 mm
Fiók előlap magasság	100 mm
Fiókok száma	3
Fiók hasznos mélysége G-ben	20
Fiók hasznos szélessége G-ben	20
Állítható magasságú munkaállomás alá szerelhető	nem
Kihúzható polclapok száma	0
Anyagvastagság	1,2 mm
Fiók / kihúzható polc teherbírása	75 kg
Kihúzható fiókok (részben/teljesen)	100 %
Fiókkihúzás	Kihúzás elleni reteszelés
Magasságállítás osztása	25 mm
Hengerzár	Moduláris betét
Szín kiválasztása	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Terméknév attribútum	20×20G
Termék fajtája	Szerszámszekrény

Tartozék

Szerszámszekrény ház fiókokhoz Magasság 400 mm	930525 400
Fogantyú zárósapkák20 darabos Típus 10	951025 10
Zárpajzs GridLine-hoz Típus HU21	914227 HU21
Fiók,75 kg Fiók előlap magasság 100 mm	930533 100