

Garant GRIDLINE

**Szerszámszekrény kompletten, fiókokkal 75 kg, 20×20G, Magasság mm /
fiókok száma: 900/10****Rendelési adatok**

Rendelés száma	930505 900/10
GTIN	4062406066406
Árucikk kategória	9GK

Leírás**MEGJEGYZÉS: Színválasztás lehetséges****Kivitel:**

Teljesen felszerelt szerszámszekrény 24×24G méretben, 20×20G fiókokkal. Hengerzárral központilag zárható. **100%-ban kihúzható fiókok** különböző méretekből. Fiókok lyukasfalakkal hasított válaszfalak elhelyezéséhez 25 mm osztásban (75 mm fiók előlap magasságtól). A fiókok egyenkénti kihúzásának biztosítása megakadályozza több fiók egyszerre történő kinyitását.

Elhelyezés:

Fiókelőlap-magasság mm: 50, 50, 75, 75, 75, 75, 100, 100, 100, 100

Szín:

Ház és fiókház RAL 7035 világosszürke, fiók előlapok RAL 7016 antracit **porszórt bevonattal. A fiókház nem konfigurálható, mindig RAL 7035 világosszürke.**

Figyelem:

A szekrény emelésekor és szállításakor ügyelni kell a fiókok kellő rögzítésére a szekrényházban.

Szín kiválasztása: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Fiókok hasznos területe G-ben: 20×20

Magasság: 900 mm

Szélesség: 600 mm

Mélység: 600 mm

Hasznos magasság: 800 mm

Fiókok hasznos magassága: 800 mm

Fiók hasznos szélessége: 500 mm

Műszaki leírás

Fiókok hasznos magassága	800 mm
Fiók hasznos szélessége	500 mm
Mélység	600 mm
Fiók hasznos mélysége	500 mm
Ajtók száma	0
Fiók előlap magasság	50 mm
Fiók előlap magasság	50 mm
Fiók előlap magasság	75 mm
Fiók előlap magasság	75 mm
Fiók előlap magasság	75 mm
Fiók előlap magasság	75 mm
Fiók előlap magasság	100 mm
Fiók előlap magasság	100 mm
Fiók előlap magasság	100 mm
Fiók előlap magasság	100 mm
Súly	126 kg
Fiókok hasznos területe G-ben	20×20
Zárrendszer, elektronikus – átszerelhető	igen
Magasság	900 mm
Hasznos magasság	800 mm
Fiókok száma	10
Fiók hasznos mélysége G-ben	20
Szélesség	600 mm
Fiók hasznos szélessége G-ben	20
Állítható magasságú munkaállomás alá szerelhető	nem

Kihúzható polclapok száma	0
Anyagvastagság	1,2 mm
Fiók / kihúzható polc teherbírása	75 kg
Kihúzható fiókok (részben/teljesen)	100 %
Fiókkihúzás	Kihúzás elleni reteszelés
Magasságállítás osztása	25 mm
Hengerzár	Moduláris betét
Szín kiválasztása	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Terméknév attribútum	20x20G
Termék fajtája	Szerszámszekrény

Tartozék

Szerszámszekrény ház fiókokhoz Magasság 900 mm	930525 900
Fiók, 75 kg Fiók előlap magasság 50 mm	930533 50
Fogantyú zárósapkák 20 darabos Típus 10	951025 10
Fiók, 75 kg Fiók előlap magasság 75 mm	930533 75
Fiók, 75 kg Fiók előlap magasság 100 mm	930533 100
Zárpajzs GridLine-hoz Típus HU21	914227 HU21