

Garant**Dugókulcs készlet 1/4; 1/2 col négyszög 38 darabos, Típus: 6****Rendelési adatok**

Rendelés száma	630012 6
GTIN	4062406060213
Árucikk kategória	61A

Leírás**Kivitel:**

Hajtó- / toldószárak DIN 3122 / 3123 szerint; dugókulcs fejek DIN 3124 szerint. Belső / külső négyszög **DIN 3120 szerint.**

Minden szerszámot egy strapabíró, speciális kialakítású **PUR-hab betét** rögzít biztonságosan és mindenkor hozzáférhetően.

Felhasználás:

Külső hatlapú csavarokhoz / anyákhoz M2 – M20 menettel.

Belső hatlapú csavarokhoz M4 – M18 menettel.

Alapanyag:

Króm-vanádium acél, krómozott.

Tartalom:

1/4 col 6-szög dugókulcs fejek: 9 db 631029 sz. 4; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11 méret

1/2 col 6-szög dugókulcs fejek: 10 db 642229 sz. 13; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30 méret

1/4 col 6-szög rátűzőkulcsok: 3 db 631729 sz. 3; 4; 5 méret

1/2 col 6-szög rátűzőkulcsok: 5 db 643229 sz. 6; 8; 10; 12; 14 méret

1/4 col keresztmarkolat: 1 db 633029 sz. 116 méret

1/2 col keresztmarkolat: 1 db 641329 sz. 295 méret

1/4 col nyeles hajtószár: 1 db 632829 sz. 1/4 méret

1/4 col toldószárak: 2 db 632429 sz. 50; 150 méret

1/2 col toldószárak: 2 db 641029 sz. 130; 255 méret

1/4 col kardáncsukló: 1 db 633529 sz. 1/4 méret

1/2 col kardáncsukló: 1 db 641629 sz. 1/2 méret

1/4 col kerepes hajtószár: 1 db 632025 sz. 1/4 méret

1/2 col kerepes hajtószár: 1 db 640025 sz. 1/2 méret

Tárolás: ABS műanyag doboz

Figyelem:

A készlet ezen felül helyet nyújt 4 db 951251 sz. 2×3/1 méretű kisalkatrész tartónak (nem tartozék).

Műszaki leírás

Csatlakozó négyszög	1/2 coll
Csatlakozó négyszög	1/4 coll
6-szög dugókulcs kulcsnyílás tartomány	4-30 mm
Tartalom (db)	38
Profil	6-szög csavarhúzó
Profil	6-szög dugókulcs
6-szög csavarkulcs kulcsnyílás tartomány	3-14 mm
Csomagolás	ABS műanyag doboz
Hossz	510 mm
Szélesség	294 mm
Magasság	61 mm
Fiók kitöltöttségi szintje G-ben	8×20
Termék fajtája	Dugókulcs

Tartozék

6-szög rátűzőkulcs 1/2 col Hatszög 10 mm	643229 10
Keresztmarkolat, 1/4 col Teljes hossz 116 mm	633029 116
6-szög dugókulcs fej, 1/4 col Kulcsnyílás 6 mm	631029 6
Toldószár, 1/2 col Teljes hossz 255 mm	641029 255
6-szög rátűzőkulcs, 1/4 colhosszú Hatszög 3 mm	631729 3
Nyeles hajtószár, 1/4 col Teljes hossz 146 mm	632829 146
6-szög dugókulcs fej, 1/2 col Kulcsnyílás 21 mm	642229 21

Kardáncsukló 1/4 col Típus 1/4	633529 1/4
6-szög rátűzőkulcs 1/2 col Hatszög 14 mm	643229 14
6-szög rátűzőkulcs 1/2 col Hatszög 6 mm	643229 6
6-szög dugókulcs fej, 1/4 col Kulcsnyílás 10 mm	631029 10
6-szög dugókulcs fej, 1/2 col Kulcsnyílás 22 mm	642229 22
PUR habszivacs betét Készlethez 630012	630304 630012
6-szög dugókulcs fej, 1/2 col Kulcsnyílás 24 mm	642229 24
6-szög dugókulcs fej, 1/2 col Kulcsnyílás 30 mm	642229 30
Toldósár, 1/4 col Teljes hossz 50 mm	632429 50
6-szög dugókulcs fej, 1/4 col Kulcsnyílás 5,5 mm	631029 5,5
Kardáncsukló, 1/2 col Típus 1/2	641629 1/2
Írányváltós kerepes hajtósár, 1/2 col, kioldóval Típus	640025
6-szög dugókulcs fej, 1/4 col Kulcsnyílás 8 mm	631029 8
6-szög dugókulcs fej, 1/4 col Kulcsnyílás 11 mm	631029 11
6-szög dugókulcs fej, 1/2 col Kulcsnyílás 16 mm	642229 16
6-szög dugókulcs fej, 1/4 col Kulcsnyílás 9 mm	631029 9
6-szög dugókulcs fej, 1/2 col Kulcsnyílás 18 mm	642229 18
Rendszerdoboz Típus 4	630305 4
6-szög rátűzőkulcs, 1/4 colhosszú Hatszög 5 mm	631729 5
Toldósár, 1/4 col Teljes hossz 150 mm	632429 150
6-szög rátűzőkulcs, 1/4 colhosszú Hatszög 4 mm	631729 4
6-szög dugókulcs fej, 1/4 col Kulcsnyílás 4 mm	631029 4
Toldósár, 1/2 col Teljes hossz 130 mm	641029 130
Keresztmarkolat, 1/2 col Teljes hossz 295 mm	641329 295
6-szög rátűzőkulcs 1/2 col Hatszög 12 mm	643229 12
6-szög dugókulcs fej, 1/4 col Kulcsnyílás 5 mm	631029 5
6-szög dugókulcs fej, 1/4 col Kulcsnyílás 7 mm	631029 7
Írányváltós kerepes hajtósár, 1/4 col, kioldóval Típus	632025
6-szög dugókulcs fej, 1/2 col Kulcsnyílás 27 mm	642229 27

6-szög dugókulcs fej, 1/2 col Kulcsnyílás 19 mm	642229 19
6-szög rátűzőkulcs 1/2 col Hatszög 8 mm	643229 8
6-szög dugókulcs fej, 1/2 col Kulcsnyílás 17 mm	642229 17
6-szög dugókulcs fej, 1/2 col Kulcsnyílás 13 mm	642229 13
Írányváltós kerepes hajtószár, 1/2 col, kioldóval Típus 1/2	640025 1/2
Írányváltós kerepes hajtószár, 1/4 col, kioldóval Típus 1/4	632025 1/4