

Garant**Dugókulcs készlet 1/4 col négyszög 39 darabos, Típus: 6****Rendelési adatok**

Rendelés száma	630299 6
GTIN	4062406060275
Árucikk kategória	61A

Leírás**Kivitel:**

Hajtó- / toldószárak DIN 3122 / 3123 szerint; dugókulcs fejek DIN 3124 szerint. Belső / külső négyszög **DIN 3120** szerint.

Rendszerdoboz szinte széttörhetetlen ABS műanyagból beépített zsanérokkal és újszerű, felhasználóbarát gyorszárral.

Minden szerszámot egy strapabíró, speciális kialakítású **PUR-hab betét** rögzít biztonságosan és mindenkor hozzáférhetően.

Felhasználás:

Külső hatlapú csavarokhoz / anyákhoz M2 – M8 menettel és belső hatszög csavarokhoz M4 – M10 menettel.

Pozidriv és Phillips csavarokhoz M2 – M6 menettel, hornyos csavarokhoz M2 – M4 menettel és belső Torx® csavarokhoz M2,5 – M8 menettel.

Alapanyag:

Króm-vanádium acél, krómozott.

Tartalom:

Dugókulcs fejek, 6-szög: 12 db 631029 sz. 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 méret

Bitek, C 6,3, belső hatszöghöz: 5 db hasonló mint a 675240 sz. 3; 4; 5; 6; 8 méret

Bitek, C 6,3, Phillipshez: 3 db hasonló mint a 675310 sz. 1; 2; 3 méret

Bit, C 6,3, Pozidrivhoz: 1 db hasonló mint a 675320 sz. 2 méret

Bitek, C 6,3, hornyoshoz: 4 db, hasonló mint a 675250 sz. 3; 4; 5,5; 6,5 méret

Bitek, C 6,3, belső Torx®-hoz: 8 db hasonló mint a 675340 sz. TX8; TX9; TX10; TX15; TX20; TX25; TX30; TX40 méret

Bit pengetartó: 1 db hasonló, mint a 676800 sz. 4/4 méret

Nyeles hajtószár: 1 db 632829 sz. 146 méret

Toldószár: 2 db 632429 sz. 50; 100 méret

Kardáncsukló: 1 db 633529 sz. 1/4 méret

Kerepes hajtószár: 1 db 632025 sz. 1/4 méret

Tárolás: ABS műanyag doboz

Műszaki leírás

6-szög csavarkulcs kulcsnyílás tartomány	3-8 mm
Profil	6-szög dugókulcs
Profil	Hatszögkulcs
Profil	Csavarhúzó Phillips-hez
Profil	Pozidriv csavarhúzó
Profil	Lapos csavarhúzó
Profil	Csavarhúzó TORX® csavarokhoz
6-szög dugókulcs kulcsnyílás tartomány	4-13 mm
Csatlakozó négyszög	1/4 coll
Csomagolás	ABS műanyag doboz gyorszárral
Hossz	257 mm
Szélesség	147 mm
Magasság	45 mm
Fiók kitöltöttségi szintje G-ben	5×10
Termék fajtája	Dugókulcs

Tartozék

Toldószár, 1/4 col Teljes hossz 50 mm	632429 50
6-szög dugókulcs fej, 1/4 col Kulcsnyílás 6 mm	631029 6
Nyeles hajtószár, 1/4 col Teljes hossz 146 mm	632829 146
6-szög dugókulcs fej, 1/4 col Kulcsnyílás 4 mm	631029 4

6-szög dugókulcs fej, 1/4 col Kulcsnyílás 9 mm	631029 9
Rendszerdoboz Típus 2	630305 2
6-szög dugókulcs fej, 1/4 col Kulcsnyílás 4,5 mm	631029 4,5
PUR habszivacs betét Készlethez 630299	630304 630299
6-szög dugókulcs fej, 1/4 col Kulcsnyílás 12 mm	631029 12
6-szög dugókulcs fej, 1/4 col Kulcsnyílás 10 mm	631029 10
6-szög dugókulcs fej, 1/4 col Kulcsnyílás 5 mm	631029 5
6-szög dugókulcs fej, 1/4 col Kulcsnyílás 5,5 mm	631029 5,5
Írányváltós kerepes hajtószár, 1/4 col, kioldóval Típus	632025
6-szög dugókulcs fej, 1/4 col Kulcsnyílás 8 mm	631029 8
Toldószár, 1/4 col Teljes hossz 100 mm	632429 100
6-szög dugókulcs fej, 1/4 col Kulcsnyílás 13 mm	631029 13
Kardáncsukló 1/4 col Típus 1/4	633529 1/4
6-szög dugókulcs fej, 1/4 col Kulcsnyílás 11 mm	631029 11
6-szög dugókulcs fej, 1/4 col Kulcsnyílás 7 mm	631029 7