

Garant**Dugókulcs készlet 1/4 col négyszög 41 darabos, Típus: SD****Rendelési adatok**

Rendelés száma	630325 SD
GTIN	4062406060282
Árucikk kategória	61A

Leírás**Kivitel:**

Hajtó- / toldószárak DIN 3122 / 3123 szerint; dugókulcs fejek DIN 3124 szerint. Belső- / külső négyszögek **DIN 3120 szerint.**

Rendszerdoboz szinte széttörhetetlen ABS műanyagból, csuklópántokkal és újszerű, könnyen kezelhető gyorszárral. Minden szerszámot egy speciális kialakítású **PUR-hab betét** tart biztonságosan és könnyen hozzáférhetően.

A Surface Drive közvetlenül az anyák és csavarok lapjaira hat, kíméli a sérülékeny éleket. Köztes (pl. collos csavarokat) és sérült, lenyalódott csavarokat is meg lehet húzni vagy lazítani a Surface Drive segítségével. A Wobble-Fix toldószárak bizonyos szögben megbillenthetőek, és kattanással rögzíthetőek.

Minden szerszámot egy strapabíró, speciális kialakítású **PUR-hab betét** rögzít biztonságosan és mindenkor hozzáférhetően.

Felhasználás:

Külső hatlapú csavarokhoz / anyákhoz M2 – M8 menettel és belső hatszög csavarokhoz M4 – M10 menettel.

Pozidriv és Phillips csavarokhoz M2 – M6 menettel, hornyos csavarokhoz M2 – M4 menettel és belső Torx® csavarokhoz M2,5 – M8 menettel.

Alapanyag:

Króm-vanádium acél, krómozott.

Tartalom:

6-szög dugókulcs fejek, Surface Drive: 13 db 631225 sz. 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14 méret

Bitek, C 6,3, belső hatszöghöz: 4 db, hasonló mint a 675240 sz. 3; 4; 5; 6 méret

Bitek, C 6,3, Phillipshez: 3 db hasonló, mint a 675310 sz. 1/25; 2/25; 3/25 méret
 Bitek, C 6,3, Pozidrivhoz: 3 db hasonló, mint a 675320 sz. 1/25; 2/25; 3/25 méret
 Bitek, C 6,3, hornyoshoz: 3 db hasonló, mint a 675250 sz. 3,5×0,6; 5,5×0,8; 8×1,2 méret
 Bitek, C 6,3, belső Torx®-hoz: 6 db hasonló, mint a 675340 sz. TX10; TX15; TX20; TX25; TX30; TX40 méret
 Keresztmarkolat: 1 db 633029 sz. 116 méret
 Nyeles hajtószár: 1 db 632829 sz. 146 méret
 Toldószárak „Wobble-Fix”: 2 db 632519 sz. 50; 100 méret
 Kardáncsukló: 1 db 633529 sz. 1/4 méret
 Kerepes hajtószár: 1 db 632025 sz. 1/4 méret kivetővel
 Csatlakozó szár E 6,3: 1 db hasonló mint a 675020 sz. 6,3K méret, 1/4 col C 6,3 bitekhez
 Toldószár: 1 db E 6,3 bit szár – 1/4 col négyszög
 átalakító bitekhez: 1 db hasonló mint a 676800 sz., 1/4 col négyszög betét - bit befogó 1/4 col
 Tárolás: ABS műanyag doboz

Műszaki leírás

Tartalom (db)	41
6-szög csavarkulcs kulcsnyílás tartomány	3-6 mm
Surfacedrive kulcsnyílás tartomány	4-14 mm
Profil	6-szög dugókulcs Surfacedrive
Profil	Csavarhúzó Phillips-hez
Profil	Pozidriv csavarhúzó
Profil	Csavarhúzó Phillips-hez
Profil	Csavarhúzó TORX® csavarokhoz
Csatlakozó négyszög	1/4 coll
6-szög dugókulcs profil	Surfacedrive
Négyszög Wobble-Fix-szel	Billentési szög
Csomagolás	ABS műanyag doboz gyorszárral
Hossz	257 mm
Szélesség	147 mm
Magasság	45 mm
Fiók kitöltöttségi szintje G-ben	5×10
Termék fajtája	Dugókulcs

Tartozék

PUR habszivacs betét Készlethez 630325	630304 630325
Rendszerdoboz Típus 2	630305 2
6-szög dugókulcs fej, 1/4 colSurface Drive Kulcsnyílás 7 mm	631225 7
6-szög dugókulcs fej, 1/4 colSurface Drive Kulcsnyílás 12 mm	631225 12
Keresztmarkolat, 1/4 col Teljes hossz 116 mm	633029 116
Írányváltós kerepes hajtószár, 1/4 col, kioldóval Típus	632025
6-szög dugókulcs fej, 1/4 colSurface Drive Kulcsnyílás 6 mm	631225 6
6-szög dugókulcs fej, 1/4 colSurface Drive Kulcsnyílás 10 mm	631225 10
6-szög dugókulcs fej, 1/4 colSurface Drive Kulcsnyílás 13 mm	631225 13
6-szög dugókulcs fej, 1/4 colSurface Drive Kulcsnyílás 11 mm	631225 11
6-szög dugókulcs fej, 1/4 colSurface Drive Kulcsnyílás 4 mm	631225 4
6-szög dugókulcs fej, 1/4 colSurface Drive Kulcsnyílás 9 mm	631225 9
Kardáncsukló 1/4 col Típus 1/4	633529 1/4
6-szög dugókulcs fej, 1/4 colSurface Drive Kulcsnyílás 5 mm	631225 5
6-szög dugókulcs fej, 1/4 colSurface Drive Kulcsnyílás 8 mm	631225 8
6-szög dugókulcs fej, 1/4 colSurface Drive Kulcsnyílás 5,5 mm	631225 5,5
6-szög dugókulcs fej, 1/4 colSurface Drive Kulcsnyílás 14 mm	631225 14
6-szög dugókulcs fej, 1/4 colSurface Drive Kulcsnyílás 4,5 mm	631225 4,5
Nyeles hajtószár, 1/4 col Teljes hossz 146 mm	632829 146
Toldószár, 1/4 col, „Wobble-Fix“ Teljes hossz 50 mm	632519 50
Toldószár, 1/4 col, „Wobble-Fix“ Teljes hossz 100 mm	632519 100