

Garant GRIDLINE

Szerszámszekrény kompletten, fiókokkal 75 kg, 26×20G, Magasság mm / fiókok száma: 800/6A**Rendelési adatok**

Rendelés száma	930605 800/6A
GTIN	4062406065393
Árucikk kategória	9GK

Leírás**Kivitel:**

Teljesen felszerelt szerszámszekrény 30×24G méretben, 26×20G fiókokkal. Hengerzárral központilag zárható. **100%-ban kihúzható fiókok** különböző méretekből. Fiókok lyukasztásokkal hasított válaszfalak elhelyezéséhez 25 mm osztásban (75 mm fiók előlap magasságtól). A fiókok egyenkénti kihúzásának biztosítása megakadályozza több fiók egyszerre történő kinyitását.

Elhelyezés:

Fiókelőlap-magasság mm: 75, 75, 100, 100, 150, 200

Szín:

Ház és fiókház RAL 7035 világosszürke, fiók előlapok RAL 7016 antracit **porszórt bevonattal. A fiókház nem konfigurálható, mindig RAL 7035 világosszürke.**

Figyelem:

A szekrény emelésekor és szállításakor ügyelni kell a fiókok kellő rögzítésére a szekrényházban.

Műszaki leírás

Magasság	800 mm
Hasznos magasság	700 mm

Szélesség	750 mm
Mélység	600 mm
Fiókok hasznos területe G-ben	26×20
Ajtók száma	0
Fiók hasznos mélysége	500 mm
Zárrendszer, elektronikus – átszerelhető	igen
Fiók hasznos szélessége	650 mm
Fiók hasznos szélessége G-ben	26
Fiók hasznos mélysége G-ben	20
Fiók előlap magasság	75 mm
Fiók előlap magasság	75 mm
Fiók előlap magasság	100 mm
Fiók előlap magasság	100 mm
Fiók előlap magasság	150 mm
Fiók előlap magasság	200 mm
Fiókok száma	6
Súly	106 kg
Fiókok hasznos magassága	700 mm
Állítható magasságú munkaállomás alá szerelhető	nem
Kihúzható polclapok száma	0
Anyagvastagság	1,2 mm
Fiók / kihúzható polc teherbírása	75 kg
Kihúzható fiókok (részben/teljesen)	100 %
Fiókkihúzás	Kihúzás elleni reteszelés
Magasságállítás osztása	25 mm
Hengerzár	Moduláris betét
Szín kiválasztása	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Terméknév attribútum	26×20G
Termék fajtája	Szerszámszekrény

Tartozék

Zárpajzs GridLine-hoz Típus HU21	914227 HU21
Szerszámszekrény ház fiókokhoz Magasság 800 mm	930625 800
Fiók,75 kg Fiók előlap magasság 100 mm	930633 100
Fiók,75 kg Fiók előlap magasság 150 mm	930633 150
Fiók,75 kg Fiók előlap magasság 200 mm	930633 200
Fiók,75 kg Fiók előlap magasság 75 mm	930633 75
Fogantyú zárósapkák20 darabos Típus 10	951025 10