

Garant**Dugókulcs készlet 1/4 col négyszög 38 darabos, Típus: 6****Rendelési adatok**

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 630855 6 |
| GTIN | 4062406060268 |
| Árucikk kategória | 61A |

Leírás**Kivitel:**

Hajtó- / toldószárak DIN 3122 / 3123 szerint; dugókulcs fejek DIN 3124 szerint. Belső- / külső négyszögek **DIN 3120 szerint.**

Minden szerszámot egy strapabíró, speciális kialakítású **PUR-hab betét** rögzít biztonságosan és mindenkor hozzáférhetően.

Felhasználás:

Külső hatlapú csavarokhoz / anyákhoz M2,5 – M8 menettel. Külső Torx®-hoz M3 – M8 menettel. Belső hatlapú csavarokhoz M4 – M8 menettel. Belső Torx® csavarokhoz M2,5 – M8 menettel.

Alapanyag:

Króm-vanádium acél, krómozott.

Tartalom:

Dugókulcs fejek külső hatszöghöz: 10 db 631029 sz. 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 méret

Dugókulcs fejek külső Torx®-hoz: 6 db hasonló mint a 631500 sz. E4; E5; E6; E7; E8; E10 méret

Bitek, C 6,3, belső hatszöghöz: 5 db 3; 4; 5; 6; 8 mm méret

Bitek, C 6,3, belső Torx®-hoz: 10 db TX8; TX9; TX10; TX15; TX20; TX25; TX27; TX30; TX40; TX45 méret

Keresztmarkolat: 1 db 633029 sz. 116 méret

Nyeles hajtószár: 1 db 632829 sz. 146 méret

Hosszabbító: 2 db 632429 sz. 50; 150 méret

Kardáncsukló: 1 db 633529 sz. 1/4 méret

Kerepes hajtószár: 1 db 632025 sz. 1/4 méret

Adapter BITS-hez: 1 db

Tárolás: ABS műanyag doboz

Műszaki leírás

| | |
|--|------------------------------|
| 6-szög csavarkulcs kulcsnyílás tartomány | 3-8 mm |
| Profil | 6-szög dugókulcs |
| Profil | Dugókulcs TORX® csavarokhoz |
| Profil | Hatszögkulcs |
| Profil | Csavarhúzó TORX® csavarokhoz |
| 6-szög dugókulcs kulcsnyílás tartomány | 5-13 mm |
| Csatlakozó négyszög | 1/4 col |
| Csomagolás | ABS műanyag doboz |
| Hossz | 257 mm |
| Szélesség | 147 mm |
| Magasság | 45 mm |
| Fiók kitöltöttségi szintje G-ben | 5×10 |
| Termék fajtája | Dugókulcs |

Tartozék

| | |
|--|------------|
| Rendszerdoboz Típus 2 | 630305 2 |
| 6-szög dugókulcs fej, 1/4 col Kulcsnyílás 12 mm | 631029 12 |
| Toldósár, 1/4 col Teljes hossz 150 mm | 632429 150 |
| 6-szög dugókulcs fej, 1/4 col Kulcsnyílás 6 mm | 631029 6 |
| 6-szög dugókulcs fej, 1/4 col Kulcsnyílás 11 mm | 631029 11 |
| 6-szög dugókulcs fej, 1/4 col Kulcsnyílás 10 mm | 631029 10 |
| Toldósár, 1/4 col Teljes hossz 50 mm | 632429 50 |
| 6-szög dugókulcs fej, 1/4 col Kulcsnyílás 9 mm | 631029 9 |
| 6-szög dugókulcs fej, 1/4 col Kulcsnyílás 7 mm | 631029 7 |
| 6-szög dugókulcs fej, 1/4 col Kulcsnyílás 5,5 mm | 631029 5,5 |

| | |
|---|------------|
| 6-szög dugókulcs fej, 1/4 col Kulcsnyílás 13 mm | 631029 13 |
| 6-szög dugókulcs fej, 1/4 col Kulcsnyílás 8 mm | 631029 8 |
| Nyeles hajtószár, 1/4 col Teljes hossz 146 mm | 632829 146 |
| 6-szög dugókulcs fej, 1/4 col Kulcsnyílás 5 mm | 631029 5 |
| Keresztmarkolat, 1/4 col Teljes hossz 116 mm | 633029 116 |
| Írányváltós kerepes hajtószár, 1/4 col, kioldóval Típus | 632025 |
| Kardáncsukló 1/4 col Típus 1/4 | 633529 1/4 |