

Garant**6-szög dugókulcs fej, 1/4 col, Kulcsnyílás: 8mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	631029 8
GTIN	4062406060466
Árucikk kategória	61A

Leírás**Kivitel:**

Kiváló minőségű acélból kovácsolt, belül letört éllel a csavarfejekre való gyors ráfogás érdekében.

A szoros illesztésű kulcsnyílások **HT-Drive** profillal kímélik a csavarfejeket és anyákat. Vékonyfalú a legszűkebb helyeken végzett munkákhoz is.

Belső négyszög horonnyal DIN 3120-D 6,3 szerint.

Szabvány:**DIN 3124-S****Alapanyag:**

Króm-vanádium acél, krómozott.

Figyelem:

GARANT és HOLEX 6-szög dugókulcs fejek colos méretekben is kaphatóak az eShop-ban (GARANT: 631032 sz.; HOLEX: 631022 sz.).

Műszaki leírás

Kulcsnyílás	8 mm
Hossz	25 mm
Profil oldali Ø	11,9 mm
Csatlakozó négyszög	1/4 coll
Profil	6-szög dugókulcs

Alapanyag	Króm-vanádium acél
Felület	krómozott
Termék fajtája	Dugókulcs fej