

Garant**6-szög dugókulcs fej, 1/4 col, Kulcsnyílás: 11 mm****Rendelési adatok**

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 631029 11 |
| GTIN | 4062406060497 |
| Árucikk kategória | 61A |

Leírás**Kivitel:**

Kiváló minőségű acélból kovácsolt, belül letört éllel a csavarfejekre való gyors ráfogás érdekében.

A szoros illesztésű kulcsnyílások **HT-Drive** profillal kímélik a csavarfejeket és anyákat. Vékonyfalú a legzsűkebb helyeken végzett munkákhoz is.

Belső négyszög horonnyal DIN 3120-D 6,3 szerint.

Szabvány:**DIN 3124-S****Alapanyag:**

Króm-vanádium acél, krómozott.

Figyelem:

GARANT és HOLEX 6-szög dugókulcs fejek colos méretekben is kaphatóak az eShop-ban (GARANT: 631032 sz.; HOLEX: 631022 sz.).

Műszaki leírás

| | |
|---------------------|------------------|
| Hossz | 25 mm |
| Profil oldali Ø | 15,9 mm |
| Kulcsnyílás | 11 mm |
| Csatlakozó négyszög | 1/4 coll |
| Profil | 6-szög dugókulcs |

| | |
|----------------|--------------------|
| Alapanyag | Króm-vanádium acél |
| Felület | krómozott |
| Termék fajtája | Dugókulcs fej |