

Garant**Dugókulcs készlet 1/4 col négyszög 22 darabos, Típus: 6****Rendelési adatok**

Rendelés száma	630262 6
GTIN	4062406060251
Árucikk kategória	61A

Leírás**Kivitel:**

Hajtó- / toldószárak DIN 3122 / 3123 szerint; dugókulcs fejek DIN 3124 szerint. Belső / külső négyszög **DIN 3120** szerint.

Minden szerszámot egy strapabíró, speciális kialakítású **PUR-hab betét** rögzít biztonságosan és mindenkor hozzáférhetően.

Felhasználás:

Külső hatlapú csavarokhoz / anyákhoz M2 – M8 menettel és belső hatszög csavarokhoz M4 – M8.

Alapanyag:

Króm-vanádium acél, krómozott.

Tartalom:

Dugókulcs fejek, 6-szög: 13 db 631029 sz. 3,5; 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 méret

6-szög rátűzőkulcsok: 4 db 631729 sz. 3; 4; 5; 6 méret

Hajtószár: 1 db 633029 sz. 116 méret

Nyeles hajtószár: 1 db 632829 sz. 146 méret

Hosszabbító: 1 db 632429 sz. 150 méret

Kardáncsukló: 1 db 633529 sz. 1/4 méret

Kerepes hajtószár: 1 db 632025 sz. 1/4 méret

Tárolás: ABS műanyag doboz

Fiók kitöltöttségi szintje G-ben: 5×10

Magasság: 45 mm

Csatlakozó négyszög: 1/4 coll

6-szög dugókulcs kulcsnyílás tartomány: 3,5 – 13 mm

6-szög csavarkulcs kulcsnyílás tartomány: 3-6 mm

Műszaki leírás

Profil	6-szög dugókulcs
Profil	Hatszögműkulcs
6-szög csavarkulcs kulcsnyílás tartomány	3-6 mm
Csatlakozó négyszög	1/4 col
6-szög dugókulcs kulcsnyílás tartomány	3,5 – 13 mm
Csomagolás	ABS műanyag doboz
Hossz	257 mm
Szélesség	147 mm
Magasság	45 mm
Fiók kitöltöttségi szintje G-ben	5×10
Termék fajtája	Dugókulcs

Tartozék

6-szög dugókulcs fej 1/4 col Kulcsnyílás 5 mm	631029 5
Keresztmarkolat, 1/4 col Teljes hossz 116 mm	633029 116
6-szög rátűzőkulcs, 1/4 col hosszú Hatszög 3 mm	631729 3
6-szög rátűzőkulcs, 1/4 col hosszú Hatszög 5 mm	631729 5
6-szög dugókulcs fej 1/4 col Kulcsnyílás 3,5 mm	631029 3,5
Kardáncsukló 1/4 col Típus 1/4	633529 1/4
6-szög dugókulcs fej 1/4 col Kulcsnyílás 5,5 mm	631029 5,5
Toldósár, 1/4 col Teljes hossz 150 mm	632429 150
Rendszerdoboz Típus 2	630305 2
6-szög dugókulcs fej 1/4 col Kulcsnyílás 12 mm	631029 12
PUR habszivacs betét Készlethez 630262	630304 630262
6-szög dugókulcs fej 1/4 col Kulcsnyílás 8 mm	631029 8

6-szög dugókulcs fej 1/4 col Kulcsnyílás 10 mm	631029 10
6-szög dugókulcs fej 1/4 col Kulcsnyílás 7 mm	631029 7
6-szög dugókulcs fej 1/4 col Kulcsnyílás 6 mm	631029 6
6-szög rátűzőkulcs, 1/4 col hosszú Hatszög 4 mm	631729 4
6-szög dugókulcs fej 1/4 col Kulcsnyílás 11 mm	631029 11
6-szög rátűzőkulcs, 1/4 col hosszú Hatszög 6 mm	631729 6
6-szög dugókulcs fej 1/4 col Kulcsnyílás 4 mm	631029 4
6-szög dugókulcs fej 1/4 col Kulcsnyílás 9 mm	631029 9
6-szög dugókulcs fej 1/4 col Kulcsnyílás 4,5 mm	631029 4,5
Nyeles hajtószár, 1/4 col Teljes hossz 146 mm	632829 146
Írányváltós kerepes hajtószár, 1/4 col, kioldóval Típus	632025
6-szög dugókulcs fej 1/4 col Kulcsnyílás 13 mm	631029 13
Írányváltós kerepes hajtószár, 1/4 col, kioldóval Típus 1/4	632025 1/4