

Garant GRIDLINE

Szerszámszekrény kompletten, fiókokkal 75 kg, 26×20G, Magasság mm / fiókok száma: 800/7**Rendelési adatok**

Rendelés száma	930605 800/7
GTIN	4062406065409
Árucikk kategória	9GK

Leírás**MEGJEGYZÉS: Színválasztás lehetséges****Kivitel:**

Teljesen felszerelt szerszámszekrény 30×24G méretben, 26×20G fiókokkal. Hengerzárral központilag zárható. **100%-ban kihúzható fiókok** különböző méretekből. Fiókok lyukasfalakkal hasított válaszfalak elhelyezéséhez 25 mm osztásban (75 mm fiók előlap magasságtól). A fiókok egyenkénti kihúzásának biztosítása megakadályozza több fiók egyszerre történő kinyitását.

Elhelyezés:

Fiókelőlap-magasság mm: 50, 50, 75, 75, 100, 150, 200

Szín:

Ház és fiókház RAL 7035 világosszürke, fiók előlapok RAL 7016 antracit **porszórt bevonattal. A fiókház nem konfigurálható, mindig RAL 7035 világosszürke.**

Figyelem:

A szekrény emelésekor és szállításakor ügyelni kell a fiókok kellő rögzítésére a szekrényházban.

Szín kiválasztása: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Fiókok hasznos területe G-ben: 26×20

Magasság: 800 mm

Szélesség: 750 mm

Mélység: 600 mm

Hasznos magasság: 700 mm
 Fiókok hasznos magassága: 700 mm
 Fiók hasznos szélessége: 650 mm

Műszaki leírás

Magasság	800 mm
Fiók hasznos mélysége	500 mm
Fiók hasznos mélysége G-ben	20
Fiókok hasznos területe G-ben	26×20
Fiókok száma	7
Fiókok hasznos magassága	700 mm
Fiók hasznos szélessége	650 mm
Fiók előlap magasság	50 mm
Fiók előlap magasság	50 mm
Fiók előlap magasság	75 mm
Fiók előlap magasság	75 mm
Fiók előlap magasság	100 mm
Fiók előlap magasság	150 mm
Fiók előlap magasság	200 mm
Hasznos magasság	700 mm
Szélesség	750 mm
Zárrendszer, elektronikus – átszerelhető	igen
Mélység	600 mm
Fiók hasznos szélessége G-ben	26
Ajtók száma	0
Súly	114 kg
Állítható magasságú munkaállomás alá szerelhető	nem
Kihúzható polclapok száma	0
Anyagvastagság	1,2 mm
Fiók / kihúzható polc teherbírása	75 kg

Kihúzható fiókok (részben/teljesen)	100 %
Fiókkihúzás	Kihúzás elleni reteszelés
Magasságállítás osztása	25 mm
Hengerzár	Moduláris betét
Szín kiválasztása	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Terméknév attribútum	26x20G
Termék fajtája	Szerszámszekrény

Tartozék

Zárpajzs GridLine-hoz Típus HU21	914227 HU21
Szerszámszekrény ház fiókokhoz Magasság 800 mm	930625 800
Fiók, 75 kg Fiók előlap magasság 100 mm	930633 100
Fiók, 75 kg Fiók előlap magasság 150 mm	930633 150
Fiók, 75 kg Fiók előlap magasság 200 mm	930633 200
Fiók, 75 kg Fiók előlap magasság 50 mm	930633 50
Fiók, 75 kg Fiók előlap magasság 75 mm	930633 75
Fiók, 75 kg Fiók előlap magasság 125 mm	930633 125
Fiók, 75 kg Fiók előlap magasság 300 mm	930633 300
Fogantyú zárósapkák 20 darabos Típus 10	951025 10