

Garant**Dugókulcs készlet 1/4 col négyszög 13 darabos, Típus: SD****Rendelési adatok**

Rendelés száma	630062 SD
GTIN	4062406060237
Árucikk kategória	61A

Leírás**Kivitel:**

Hajtó- / toldószárak DIN 3122 / 3123 szerint; dugókulcs fejek DIN 3124 szerint. Belső / külső négyszög **DIN 3120** szerint.

Minden szerszámot egy strapabíró, speciális kialakítású **PUR-hab betét** rögzít biztonságosan és mindenkor hozzáférhetően.

Felhasználás:

Külső hatlapú csavarokhoz / anyákhoz M2 – M8 menettel.

Alapanyag:

Króm-vanádium acél, krómozott.

Tartalom:

Dugókulcs fejek, 6-szög: 9 db 631225 sz.

4; 5; 5,5; 6; 7; 8; 10; 11; 13 méret

Toldószárak „Wobble-Fix”: 2 db 50; 150 mm méret

Kardáncsukló: 1 db 633529 sz. 1/4 méret

Kerepes hajtószár: 1 db 632025 sz. 1/4 méret

Tárolás: ABS műanyag doboz

Fiók kitöltöttségi szintje G-ben: 5×10

Magasság: 45 mm

Csatlakozó négyszög: 1/4 coll

6-szög dugókulcs kulcsnyílás tartomány: 4-13 mm

Műszaki leírás

Csatlakozó négyszög	1/4 coll
Profil	6-szög dugókulcs
6-szög dugókulcs kulcsnyílás tartomány	4-13 mm
6-szög dugókulcs profil	Surfacedrive
Négyszög Wobble-Fix-szel	Billentési szög
Alapanyag	Króm-vanádium acél
Csomagolás	ABS műanyag doboz
Hossz	257 mm
Szélesség	147 mm
Magasság	45 mm
Felület	krómozott
Fiók kitöltöttségi szintje G-ben	5×10
Termék fajtája	Dugókulcs

Tartozék

6-szög dugókulcs fej 1/4 col Surface Drive Kulcsnyílás 13 mm	631225 13
Rendszerdoboz Típus 2	630305 2
Kardáncsukló 1/4 col Típus 1/4	633529 1/4
Írányváltós kerepes hajtószár, 1/4 col, kioldóval Típus	632025
6-szög dugókulcs fej 1/4 col Surface Drive Kulcsnyílás 11 mm	631225 11
6-szög dugókulcs fej 1/4 col Surface Drive Kulcsnyílás 7 mm	631225 7
PUR habzivacs betét Készlethez 630062	630304 630062
6-szög dugókulcs fej 1/4 col Surface Drive Kulcsnyílás 10 mm	631225 10
6-szög dugókulcs fej 1/4 col Surface Drive Kulcsnyílás 5,5 mm	631225 5,5
6-szög dugókulcs fej 1/4 col Surface Drive Kulcsnyílás 5 mm	631225 5

6-szög dugókulcs fej 1/4 col Surface Drive Kulcsnyílás 4 mm	631225 4
6-szög dugókulcs fej 1/4 col Surface Drive Kulcsnyílás 6 mm	631225 6
6-szög dugókulcs fej 1/4 col Surface Drive Kulcsnyílás 8 mm	631225 8
Írányváltós kerepes hajtószár, 1/4 col, kioldóval Típus 1/4	632025 1/4