

Garant GRIDLINE

Szerszámszekrény ház fiókokhoz, 20×20G, Magasság: 700mm**Rendelési adatok**

Rendelés száma	930525 700
GTIN	4062406065348
Árucikk kategória	9GK

Leírás**Kivitel:**

24×24G szerszámszekrény-ház, 20×20G fiókokhoz megfelelő. A fiókok rögzítéséhez 25 mm-es osztásban. A ház hengerzárral központilag zárható.

Alkalmazható:

Fiókok 930533; 930534 sz.

Szín:

RAL 7035 világosszürke **porszórt bevonattal.**

Figyelem:

A szerszámszekrény-ház fiókokkal való felszerelésekor figyelembe kell venni, hogy az egyes előlap magasságok összege a szekrény hasznos magasságát adja ki.

Műszaki leírás

Súly	29 kg
Hasznos magasság	600 mm
Ajtók száma	0
Mélység	600 mm

Magasság	700 mm
Fiókok hasznos magassága	600 mm
Szélesség	600 mm
Zárrendszer, elektronikus – átszerelhető	igen
Szélesség G-ben	24
Mélység G-ben	24
Kivitel	önállóan felszerelhető
Maximális teherbírás	4000 kg
Kihúzható polclapok száma	0
Fiókok száma	0
Anyagvastagság	1,2 mm
Fiókkihúzás	Kihúzás elleni reteszelés
Magasságállítás osztása	25 mm
Hengerzár	Moduláris betét
Szín kiválasztása	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Fiók hasznos szélessége x hasznos mélysége G-ben	20x20G
Termék fajtája	Szerszámszekrény-ház

Tartozék

Zárpajzs GridLine-hoz Típus HU21

914227 HU21