

**Garant**
**Dugókulcs készlet 1/4; 1/2 col négyszög 65 darabos, Típus: SD**

**Rendelési adatok**

Rendelés száma	630023 SD
GTIN	4062406060220
Árucikk kategória	61A

**Leírás**
**Kivitel:**

A Surface Drive közvetlenül az anyák és csavarok lapjaira hat, kíméli a sérülékeny éleket. Köztes (pl. collos csavarokat) és sérült, lenyalódott csavarokat is meg lehet húzni vagy lazítani a Surface Drive segítségével. A Wobble-Fix toldószárak bizonyos szögben megbillenthetőek, és kattanással rögzíthetőek.

A Surface Drive közvetlenül az anyák és csavarok lapjaira hat, kíméli a sérülékeny éleket. Köztes (pl. collos csavarokat) és sérült, lenyalódott csavarokat is meg lehet húzni vagy lazítani a Surface Drive segítségével. A Wobble-Fix toldószárak bizonyos szögben megbillenthetőek, és kattanással rögzíthetőek.

Minden szerszámot egy strapabíró, speciális kialakítású **PUR-hab betét** rögzít biztonságosan és mindenkor hozzáférhetően.

**Felhasználás:**

Külső hatlapú csavarokhoz / anyákhoz M4 – M20 menettel és belső hatszög csavarokhoz M4 – M18 menettel.

Pozidriv és Phillips csavarokhoz M2 – M6 menettel, hornyos csavarokhoz M2,5 – M5 menettel, belső Torx® csavarokhoz M3 – M8 menettel és sokszög csavarokhoz M4 – M8 menettel.

**Alapanyag:**

Króm-vanádium acél, krómozott.

**Tartalom:**

1/4 col 6-szög dugókulcs fejek, Surface Drive: 13 db 631225 sz. 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14 méret

1/2 col 6-szög dugókulcs fejek, Surface Drive: 12 db 642325 sz. 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32; 34 méret

1/2 col 6-szög rátűzőkulcsok: 4 db 643229 sz. 6; 8; 10; 14 méret  
 1/4 col 6-szög bitek C 6,3: 4 db, hasonló mint a 675240 sz. 3; 4; 5; 6 méret  
 1/4 col bitek Phillips-hez, C 6,3: 3 db hasonló, mint a 675310 sz. 1/25; 2/25; 3/25 méret  
 1/4 col Pozidriv bitek, C 6,3: 3 db hasonló, mint a 675320 sz. 1/25; 2/25; 3/25 méret  
 1/4 col lapos bitek, C 6,3: 3 db hasonló, mint a 675250 sz. 3,5×0,6; 5,5×0,8; 8×1,2 méret  
 1/4 col bitek Torx®-hoz, C 6,3: 6 db hasonló, mint a 675340 sz. TX10; TX15; TX20; TX25; TX30; TX40 méret  
 1/4 col sokszög bitek, C 6,3: 4 db hasonló mint a 675565 sz. M4; M5; M6; M8 méret  
 1/4 col keresztmarkolat: 1 db 633029 sz. 116 méret  
 1/4 col nyeles hajtósár: 1 db 632829 sz. 1/4 méret  
 1/4 col „Wobble-Fix” toldósárak: 2 db 632519 sz. 50; 100 méret  
 1/2 col „Wobble-Fix” toldósárak: 1 db 641129 sz. 125 méret  
 1/4 col kardáncsukló: 1 db 633529 sz. 1/4 méret  
 1/2 col kardáncsukló: 1 db 641629 sz. 1/2 méret  
 1/4 col kerepes hajtósár: 1 db 632025 sz. 1/4 méret kivetővel  
 1/2 col kerepes hajtósár: 1 db 640025 sz. 1/2 méret kivetővel  
 1/4 col közbetét E 6,3: 1 db hasonló mint a 675020 sz. 6,3K méret 1/4 col C 6,3 bitekhez  
 1/4 col csatlakozó szár: 1 db hasonló mint a 650005 sz. 2 méretű hatszög közbetét, 1/4 col E 6,3 - külső négyszög 1/4 col  
 1/2 col csatlakozó szár: 1 db hasonló mint a 650005 sz. 5 méretű hatszög közbetét, 7/16 col E 11,2 - külső négyszög 1/2 col  
 1/4 col átalakító bitekhez: 1 db hasonló mint a 676800 sz. 1/4 négyszög átalakító - 1/4 col bitbefogó  
 Tárolás: ABS műanyag doboz  
**Figyelem:**  
 A készlet ezen felül helyet nyújt 4 db 951251 sz. 2×3/1 méretű kisalkatrész tartónak (nem tartozék).  
 Fiók kitöltöttségi szintje G-ben: 8×20  
 Magasság: 61 mm  
 Csatlakozó négyszög: 1/2 coll  
 Csatlakozó négyszög: 1/4 coll  
 Surfacedrive kulcsnyílás tartomány: 4-34 mm  
 6-szög csavarkulcs kulcsnyílás tartomány: 6-14 mm

## Műszaki leírás

Csatlakozó négyszög	1/2 coll
Csatlakozó négyszög	1/4 coll
Surfacedrive kulcsnyílás tartomány	4-34 mm
6-szög csavarkulcs kulcsnyílás tartomány	6-14 mm
Profil	6-szög dugókulcs Surfacedrive

Profil	6-szög csavarhúzó
Profil	Csavarhúzó Phillips-hez
Profil	Pozidriv csavarhúzó
Profil	Lapos csavarhúzó
Profil	Csavarhúzó TORX® csavarokhoz
Profil	Sokszög rátűzőkulcs
6-szög dugókulcs profil	Surfacedrive
Négyszög Wobble-Fix-szel	Billentési szög
Csomagolás	ABS műanyag doboz
Hossz	510 mm
Szélesség	294 mm
Magasság	61 mm
Fiók kitöltöttségi szintje G-ben	8×20
Termék fajtája	Dugókulcs

## Tartozék

6-szög dugókulcs Surface Drive, 1/2 col Kulcsnyílás 19 mm	642325 19
6-szög dugókulcs Surface Drive, 1/2 col Kulcsnyílás 32 mm	642325 32
Keresztmarkolat, 1/4 col Teljes hossz 116 mm	633029 116
Írányváltós kerepes hajtószár, 1/4 col, kioldóval Típus	632025
Írányváltós kerepes hajtószár, 1/2 col, kioldóval Típus	640025
6-szög dugókulcs fej 1/4 col Surface Drive Kulcsnyílás 9 mm	631225 9
Kardáncsukló 1/4 col Típus 1/4	633529 1/4
6-szög dugókulcs fej 1/4 col Surface Drive Kulcsnyílás 12 mm	631225 12
6-szög dugókulcs fej 1/4 col Surface Drive Kulcsnyílás 6 mm	631225 6
6-szög dugókulcs fej 1/4 col Surface Drive Kulcsnyílás 4,5 mm	631225 4,5

6-szög rátűzőkulcs 1/2 col Hatszög 14 mm	643229 14
6-szög dugókulcs fej 1/4 col Surface Drive Kulcsnyílás 10 mm	631225 10
6-szög rátűzőkulcs 1/2 col Hatszög 8 mm	643229 8
6-szög dugókulcs fej 1/4 col Surface Drive Kulcsnyílás 14 mm	631225 14
6-szög dugókulcs fej 1/4 col Surface Drive Kulcsnyílás 4 mm	631225 4
6-szög dugókulcs Surface Drive, 1/2 col Kulcsnyílás 24 mm	642325 24
6-szög dugókulcs Surface Drive, 1/2 col Kulcsnyílás 17 mm	642325 17
Kardáncsukló, 1/2 col Típus 1/2	641629 1/2
6-szög dugókulcs Surface Drive, 1/2 col Kulcsnyílás 15 mm	642325 15
6-szög dugókulcs fej 1/4 col Surface Drive Kulcsnyílás 11 mm	631225 11
6-szög rátűzőkulcs 1/2 col Hatszög 6 mm	643229 6
6-szög dugókulcs fej 1/4 col Surface Drive Kulcsnyílás 7 mm	631225 7
6-szög dugókulcs Surface Drive, 1/2 col Kulcsnyílás 22 mm	642325 22
PUR habszivacs betét Készlethez 630023	630304 630023
6-szög dugókulcs Surface Drive, 1/2 col Kulcsnyílás 34 mm	642325 34
6-szög dugókulcs Surface Drive, 1/2 col Kulcsnyílás 30 mm	642325 30
6-szög dugókulcs Surface Drive, 1/2 col Kulcsnyílás 18 mm	642325 18
6-szög dugókulcs Surface Drive, 1/2 col Kulcsnyílás 16 mm	642325 16
6-szög dugókulcs fej 1/4 col Surface Drive Kulcsnyílás 5,5 mm	631225 5,5
6-szög dugókulcs Surface Drive, 1/2 col Kulcsnyílás 27 mm	642325 27
6-szög dugókulcs fej 1/4 col Surface Drive Kulcsnyílás 5 mm	631225 5
6-szög dugókulcs Surface Drive, 1/2 col Kulcsnyílás 21 mm	642325 21
6-szög dugókulcs fej 1/4 col Surface Drive Kulcsnyílás 8 mm	631225 8
6-szög dugókulcs fej 1/4 col Surface Drive Kulcsnyílás 13 mm	631225 13
Rendszerdoboz Típus 4	630305 4
6-szög rátűzőkulcs 1/2 col Hatszög 10 mm	643229 10

Írányváltós kerepes hajtószár, 1/4 col, kioldóval Típus 1/4	632025 1/4
Toldószár, 1/4 col „Wobble-Fix“ Teljes hossz 100 mm	632519 100
Nyeles hajtószár, 1/4 col Teljes hossz 146 mm	632829 146
Írányváltós kerepes hajtószár, 1/2 col, kioldóval Típus 1/2	640025 1/2
Toldószár, 1/2 col „Wobble-Fix“ Teljes hossz 125 mm	641129 125
Toldószár, 1/4 col „Wobble-Fix“ Teljes hossz 50 mm	632519 50