

Garant GRIDLINE

Szerszámszekrény ház fiókokhoz, 26×20G, Magasság: 700mm**Rendelési adatok**

Rendelés száma	930625 700
GTIN	4062406065454
Árucikk kategória	9GK

Leírás**Kivitel:**

30×24G szerszámszekrény-ház, 26×20G fiókokhoz megfelelő. A fiókok rögzítéséhez 25 mm-es osztásban. A ház hengerzárral központilag zárható.

Alkalmazható:

930633, 930634, 930635, 930636 sz. fiókokhoz.

Szín:

RAL 7035 világosszürke **porszórt bevonattal.**

Figyelem:

A szerszámszekrény-ház fiókokkal való felszerelésekor figyelembe kell venni, hogy az egyes előlap magasságok összege a szekrény hasznos magasságát adja ki.

Műszaki leírás

Zárrendszer, elektronikus – átszerelhető	igen
Fiókok hasznos magassága	600 mm
Szélesség	750 mm
Mélység	600 mm

Hasznos magasság	600 mm
Súly	33 kg
Ajtók száma	0
Magasság	700 mm
Szélesség G-ben	30
Mélység G-ben	24
Kivitel	önállóan felszerelhető
Maximális teherbírás	4000 kg
Kihúzható polcok száma	0
Fiókok száma	0
Anyagvastagság	1,2 mm
Fiókkihúzás	Kihúzás elleni reteszelés
Magasságállítás osztása	25 mm
Hengerzár	Moduláris betét
Szín kiválasztása	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Fiók hasznos szélessége x hasznos mélysége G-ben	26x20G
Termék fajtája	Szerszámszekrény-ház

Tartozék

Zárpajzs GridLine-hoz Típus HU21

914227 HU21