

Hoffmann GRIDLINE

Szerelőkocsi fiókokhoz, 26×20G, Magasság mm / fiókok száma: 860/0**Rendelési adatok**

Rendelés száma	930617 860/0
GTIN	4062406065447
Árucikk kategória	9GK

Leírás**Kivitel:**

26×20G fiókokkal történő felszereléshez.

Szerszámkocsi 30×24 G méretben 2-2 golyóscsapágyazott fix- és kormányozható kerékkal, Ø 125 mm, poliuretán futófelülettel, a kormányozható kerekek rögzíthetők. 4 oldalon legurulásvédő peremmel, bordázott gumilappal és 2K Haptoprene® tolómarkolattal. A fiókok egyenkénti kihúzásának biztosítása megakadályozza több fiók egyszerre történő kinyitását. A ház hengerzárral központilag zárható.

Szín:

Ház és fiókház RAL 7035 világosszürke, fiók előlapok RAL 7016 antracit **porszórt bevonattal. A fiókház nem konfigurálható, mindig RAL 7035 világosszürke.**

Figyelem:

Fiókok felszerelése csak a 930634 sz. vagy 930636 sz. termékkel engedélyezett (egykezes egyenkénti fiókkioldással).

Fiókkihúzás: Kihúzás elleni reteszelés

Magasságállítás osztása: 25 mm

Hengerzár: Moduláris betét

Szín kiválasztása: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Magasság: 885 mm

Szélesség: 750 mm

Mélység: 600 mm

Hasznos magasság: 600 mm

Fiókház magassága: 700 mm

Maximális teherbírás: 500 kg

Műszaki leírás

Fiókház magassága	700 mm
Magasság	885 mm
Mélység	600 mm
Szélesség	750 mm
Maximális teherbírás	500 kg
Hasznos magasság	600 mm
Súly	56 kg
Anyagvastagság	1,2 mm
Fiókkihúzás	Kihúzás elleni reteszelés
Magasságállítás osztása	25 mm
Hengerzár	Moduláris betét
Szín kiválasztása	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Fiók hasznos szélessége × hasznos mélysége G-ben	26×20G

Tartozék

Fiók egykezes egyenkénti fiókkioldással 200 kg Fiók előlap magasság 150 mm	930636 150
Fiók egykezes egyenkénti fiókkioldással 75 kg Fiók előlap magasság 125 mm	930634 125
Fiók egykezes egyenkénti fiókkioldással 75 kg Fiók előlap magasság 150 mm	930634 150
Fiók egykezes egyenkénti fiókkioldással 75 kg Fiók előlap magasság 50 mm	930634 50
Fiók egykezes egyenkénti fiókkioldással 200 kg Fiók előlap magasság 100 mm	930636 100

Fiók egykezes egyenkénti fiókkioldással 75 kg Fiók előlap magasság 200 mm	930634 200
Fiók egykezes egyenkénti fiókkioldással 200 kg Fiók előlap magasság 75 mm	930636 75
Fiók egykezes egyenkénti fiókkioldással 75 kg Fiók előlap magasság 250 mm	930634 250
Fiók egykezes egyenkénti fiókkioldással 200 kg Fiók előlap magasság 300 mm	930636 300
Fiók egykezes egyenkénti fiókkioldással 75 kg Fiók előlap magasság 75 mm	930634 75
Fiók egykezes egyenkénti fiókkioldással 75 kg Fiók előlap magasság 100 mm	930634 100
Fiók egykezes egyenkénti fiókkioldással 75 kg Fiók előlap magasság 300 mm	930634 300
Fiók egykezes egyenkénti fiókkioldással 200 kg Fiók előlap magasság 200 mm	930636 200
Fiók egykezes egyenkénti fiókkioldással 200 kg Fiók előlap magasság 125 mm	930636 125
Fiók egykezes egyenkénti fiókkioldással 200 kg Fiók előlap magasság 250 mm	930636 250