

Garant**Dugókulcs készlet 3/8 col négyszög 30 darabos, Típus: SD****Rendelési adatok**

Rendelés száma	634025 SD
GTIN	4062406060756
Árucikk kategória	61A

Leírás**Kivitel:**

Hajtó- / toldószárak DIN 3122 / 3123 szerint; dugókulcs fejek DIN 3124 szerint. Belső- / külső négyszögek **DIN 3120 szerint.**

Rendszerdoboz szinte széttörhetetlen ABS műanyagból beépített zsanérokkal és 2 gyorszárral. Minden szerszámot egy strapabíró, speciális kialakítású **PUR-hab betét** rögzít biztonságosan és mindenkor hozzáférhetően. A Surface Drive közvetlenül az anyák és csavarok lapjaira hat, kíméli a sérülékeny éleket. Köztes (pl. collos csavarokat) és sérült, lenyalódott csavarokat is meg lehet húzni vagy lazítani a Surface Drive segítségével. A Wobble-Fix toldószárak bizonyos szögben megbillenthetőek, és kattanással rögzíthetőek.

Felhasználás:

Külső hatlapú csavarokhoz / anyákhoz M5 – M14 menettel és 1/4 – 1/2 collal (amerikai colméretek), gyújtógyertyákhoz 16 és 20,8 mm és belső hatlapú csavarokhoz M5 – M12 menettel.

Alapanyag:

Króm-vanádium acél, krómozott.

Tartalom:

6-szög dugókulcs fejek, Surface Drive: 14 db 637125 sz. 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22 méret

Dugókulcs fejek gyújtógyertyákhoz: 2 db 637329 sz. 16; 20,8 méret

6-szög rátűzőkulcsok: 5 db 637629 sz. 4; 5; 6; 8; 10 méret

Rátűzőkulcsok Torx®-hoz: 3 db hasonló mint a 637560 sz. TX25; TX30; TX40 méret

Keresztmarkolat: 1 db 635729 sz.

Toldószárak „Wobble-Fix”: 2 db hasonló mint a 635635 sz. 75; 240 méret

Kardáncsukló: 1 db 636229 sz.

Kerepes hajtószár: 1 db 635025 sz.

Toldószár: 1 db hasonló mint a 650000 sz. 3 méret, 1/4 col E 6,3 hatszög meghajtás - 3/8 col négyszög hajtott oldal

Tárolás: ABS műanyag doboz

Fiók kitöltöttségi szintje G-ben: 6×14

Magasság: 45 mm

Csatlakozó négyszög: 3/8 coll

Surfacedrive kulcsnyílás tartomány: 8-22 mm

6-szög csavarkulcs kulcsnyílás tartomány: 4-10 mm

Műszaki leírás

Surfacedrive kulcsnyílás tartomány	8-22 mm
6-szög csavarkulcs kulcsnyílás tartomány	4-10 mm
Csatlakozó négyszög	3/8 coll
Profil	6-szög dugókulcs Surfacedrive
Profil	Hatszögműkulcs
Profil	Csavarhúzó TORX® csavarokhoz
Profil	12-szög dugókulcs
6-szög dugókulcs profil	Surfacedrive
Négyszög Wobble-Fix-szel	Billentési szög
Csomagolás	ABS műanyag doboz
Hossz	357 mm
Szélesség	176 mm
Magasság	45 mm
Fiók kitöltöttségi szintje G-ben	6×14
Termék fajtája	Dugókulcs

Tartozék

6-szög rátűzőkulcs 3/8 col Hatszög 10 mm	637629 10
6-szög rátűzőkulcs 3/8 col Hatszög 5 mm	637629 5
Dugókulcs fej gyújtógyertyákhoz 3/8 col Kulcsnyílás 16 mm	637329 16

Rendszerdoboz Típus 3A	630305 3A
6-szög dugókulcs fej 3/8 colSurface Drive Kulcsnyílás 10 mm	637125 10
6-szög dugókulcs fej 3/8 colSurface Drive Kulcsnyílás 14 mm	637125 14
6-szög dugókulcs fej 3/8 colSurface Drive Kulcsnyílás 9 mm	637125 9
6-szög rátűzőkulcs 3/8 col Hatszög 8 mm	637629 8
6-szög rátűzőkulcs 3/8 col Hatszög 6 mm	637629 6
Keresztmarkolat, 3/8 col Teljes hossz 200 mm	635729 200
6-szög dugókulcs fej 3/8 colSurface Drive Kulcsnyílás 22 mm	637125 22
6-szög dugókulcs fej 3/8 colSurface Drive Kulcsnyílás 11 mm	637125 11
6-szög dugókulcs fej 3/8 colSurface Drive Kulcsnyílás 21 mm	637125 21
Kardáncsukló 3/8 col Típus 3/8	636229 3/8
6-szög dugókulcs fej 3/8 colSurface Drive Kulcsnyílás 17 mm	637125 17
6-szög dugókulcs fej 3/8 colSurface Drive Kulcsnyílás 13 mm	637125 13
PUR habszivacs betét Készlethez 634025	630304 634025
6-szög dugókulcs fej 3/8 colSurface Drive Kulcsnyílás 19 mm	637125 19
Dugókulcs fej gyújtógyertyákhoz 3/8 col Kulcsnyílás 20,8 mm	637329 20,8
Írányváltós kerepes hajtószár, 3/8 col, kioldóval Típus	635025
6-szög dugókulcs fej 3/8 colSurface Drive Kulcsnyílás 18 mm	637125 18
6-szög dugókulcs fej 3/8 colSurface Drive Kulcsnyílás 12 mm	637125 12
6-szög dugókulcs fej 3/8 colSurface Drive Kulcsnyílás 15 mm	637125 15
6-szög dugókulcs fej 3/8 colSurface Drive Kulcsnyílás 16 mm	637125 16

6-szög rátűzőkulcs 3/8 col Hatszög 4 mm	637629 4
6-szög dugókulcs fej 3/8 colSurface Drive Kulcsnyílás 8 mm	637125 8