

Garant**Dugókulcs készlet 3/8 col négyszög 25 darabos, Típus: 6****Rendelési adatok**

Rendelés száma	634312 6
GTIN	4062406060763
Árucikk kategória	61A

Leírás**Kivitel:**

Hajtó- / toldószárak DIN 3122 / 3123 szerint; dugókulcs fejek DIN 3124 szerint. Belső / külső négyszög **DIN 3120** szerint.

Minden szerszámot egy strapabíró, speciális kialakítású **PUR-hab betét** rögzít biztonságosan és mindenkor hozzáférhetően. 6-szög dugókulcs fejekkel 637229 sz.

Felhasználás:

Külső hatlapú csavarokhoz / anyákhoz M5 – M12 menettel, gyújtógyertyákhoz és belső hatlapú csavarokhoz M4 – M12 menettel.

Alapanyag:

Króm-vanádium acél, krómozott.

Tartalom:

Dugókulcs fejek 12-szög ill. 6-szög: 11 db 8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19 mm méret

Dugókulcs fejek gyújtógyertyákhoz: 2 db 637329 sz. 16; 20,8 méret

6-szög rátűzőkulcsok: 7 db 637629 sz. 3; 4; 5; 6; 7; 8; 10 méret

Hajtószár: 1 db 635729 sz.

Toldószár: 2 db 635429 sz. 75; 240 méret

Kardáncsukló: 1 db 636229 sz.

Kerepes hajtószár: 1 db 635025 sz.

Tárolás: ABS műanyag doboz

Műszaki leírás

6-szög dugókulcs kulcsnyílás tartomány	8-19 mm
--	---------

6-szög csavarkulcs kulcsnyílás tartomány	3-10 mm
Profil	Hatszögkulcs
Profil	6-szög dugókulcs
Csatlakozó négyszög	3/8 coll
Csomagolás	ABS műanyag doboz
Hossz	357 mm
Szélesség	176 mm
Magasság	45 mm
Fiók kitöltöttségi szintje G-ben	6×14
Termék fajtája	Dugókulcs

Tartozék

PUR habszivacs betét Készlethez 634312	630304 634312
Kardáncsukló, 3/8 col Típus 3/8	636229 3/8
6-szög rátűzőkulcs 3/8 col Hatszög 5 mm	637629 5
Rendszerdoboz Típus 3A	630305 3A
Toldósár, 3/8 col Teljes hossz 75 mm	635429 75
6-szög rátűzőkulcs 3/8 col Hatszög 4 mm	637629 4
Keresztmarkolat, 3/8 col Teljes hossz 200 mm	635729 200
6-szög rátűzőkulcs 3/8 col Hatszög 3 mm	637629 3
6-szög rátűzőkulcs 3/8 col Hatszög 8 mm	637629 8
Toldósár, 3/8 col Teljes hossz 240 mm	635429 240
6-szög rátűzőkulcs 3/8 col Hatszög 10 mm	637629 10
6-szög rátűzőkulcs 3/8 col Hatszög 7 mm	637629 7
Írányváltós kerepes hajtósár, 3/8 col, kioldóval Típus	635025
6-szög rátűzőkulcs 3/8 col Hatszög 6 mm	637629 6
Dugókulcs fej gyújtógyertyákhoz 3/8 col Kulcsnyílás 16 mm	637329 16
	637329 20,8

Dugókulcs fej gyújtógyertyákhoz 3/8 col Kulcsnyílás 20,8 mm
