

Garant**Dugókulcs készlet 3/8 col négyszög 15 darabos, Típus: 12****Rendelési adatok**

Rendelés száma	633812 12
GTIN	4062406060725
Árucikk kategória	61A

Leírás**Kivitel:**

Hajtó- / toldószárak DIN 3122 / 3123 szerint; dugókulcs fejek DIN 3124 szerint. Belső / külső négyszög **DIN 3120** szerint.

Minden szerszámot egy strapabíró, speciális kialakítású **PUR-hab betét** rögzít biztonságosan és mindenkor hozzáférhetően. 12-szög dugókulcs fejekkel 637029 sz.

Felhasználás:

Külső hatlapú csavarokhoz / anyákhoz M5 – M12 menettel.

Alapanyag:

Króm-vanádium acél, krómozott.

Tartalom:

Dugókulcs fejek: 11 db

8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19 mm méret

Toldószár: 2 db 635429 sz. 75; 240 méret

Kardáncsukló: 1 db 636229 sz.

Kerepes hajtószár: 1 db 635025 sz.

Tárolás: ABS műanyag doboz

Műszaki leírás

Csatlakozó négyszög	3/8 coll
Profil	12-szög dugókulcs

12-szög dugókulcs kulcsnyílás tartomány	8-19 mm
Alapanyag	Króm-vanádium
Csomagolás	ABS műanyag doboz
Hossz	257 mm
Szélesség	147 mm
Magasság	45 mm
Felület	krómozott
Fiók kitöltöttségi szintje G-ben	5×10
Termék fajtája	Dugókulcs

Tartozék

Toldósár, 3/8 col Teljes hossz 240 mm	635429 240
Kardáncsukló, 3/8 col Típus 3/8	636229 3/8
Írányváltós kerepes hajtósár, 3/8 col, kioldóval Típus	635025
Toldósár, 3/8 col Teljes hossz 75 mm	635429 75
PUR habszivacs betét Készlethez 633812	630304 633812
Rendszerdoboz Típus 2	630305 2