

Garant**Dugókulcs készlet 3/8 col négyszög 37 darabos, Típus: 12****Rendelési adatok**

Rendelés száma	634799 12
GTIN	4062406060787
Árucikk kategória	61A

Leírás**Kivitel:**

Hajtó- / toldószárak DIN 3122 / 3123 szerint; dugókulcs fejek DIN 3124 szerint. Belső / külső négyszög **DIN 3120** szerint.

Minden szerszámot egy strapabíró, speciális kialakítású **PUR-hab betét** rögzít biztonságosan és mindenkor hozzáférhetően.

Felhasználás:

Külső hatlapú csavarokhoz / anyákhoz M5 – M12 menettel, külső Torx®-hoz M4 – M12 menettel, belső hatlapú csavarokhoz M5 – M12 menettel, belső Torx®-hoz M3 – M8 menettel.

Alapanyag:

Króm-vanádium acél, krómozott.

Tartalom:

Dugókulcs fejek, 12-szög: 11 db 637029 sz. 8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19 méret

Dugókulcs fejek Torx®-hoz: 7 db E5; E6; E7; E8; E10; E12; E14 méret

6-szög rátűzőkulcsok: 6 db 637629 sz. 4; 5; 6; 7; 8; 10 méret

Rátűzőkulcsok Torx®-hoz: 8 db TX9; TX10; TX15; TX20; TX25; TX27; TX30; TX40 méret

Hajtószár: 1 db 635729 sz.

Toldószár: 2 db 635429 sz. 75, 240 méret

Kardáncsukló: 1 db 636229 sz.

Kerepes hajtószár: 1 db 635025 sz.

Tárolás: ABS műanyag doboz

Figyelem:

A készlet ezen felül helyet nyújt 4 db 951251 sz. 2x3/1 méretű vagy 2 db 951251 sz. 2x6/1 méretű kisalkatrész tartónak (nem tartozék).

Fiók kitöltöttségi szintje G-ben: 8×20
 Magasság: 61 mm
 Csatlakozó négyszög: 3/8 coll
 12-szög dugókulcs kulcsnyílás tartomány: 8-19 mm
 6-szög csavarkulcs kulcsnyílás tartomány: 4-10 mm

Műszaki leírás

Csatlakozó négyszög	3/8 coll
Profil	12-szög dugókulcs
Profil	Hatszögkulcs
Profil	Csavarhúzó TORX® csavarokhoz
Profil	Dugókulcs TORX® csavarokhoz
6-szög csavarkulcs kulcsnyílás tartomány	4-10 mm
12-szög dugókulcs kulcsnyílás tartomány	8-19 mm
Csomagolás	ABS műanyag doboz
Hossz	510 mm
Szélesség	294 mm
Magasság	61 mm
Fiók kitöltöttségi szintje G-ben	8×20
Termék fajtája	Dugókulcs

Tartozék

12-szög dugókulcs fej 3/8 col Kulcsnyílás 8 mm	637029 8
12-szög dugókulcs fej 3/8 col Kulcsnyílás 19 mm	637029 19
12-szög dugókulcs fej 3/8 col Kulcsnyílás 18 mm	637029 18
6-szög rátűzőkulcs 3/8 col Hatszög 4 mm	637629 4
Rendszerdoboz Típus 4	630305 4
12-szög dugókulcs fej 3/8 col Kulcsnyílás 10 mm	637029 10
easyPick kisalkatrész tartó Magasság 50 mm Szélesség × mélység G-ben / típus 2X3/1	951251 2X3/1

Toldószár, 3/8 col Teljes hossz 75 mm	635429 75
Toldószár, 3/8 col Teljes hossz 240 mm	635429 240
12-szög dugókulcs fej 3/8 col Kulcsnyílás 15 mm	637029 15
12-szög dugókulcs fej 3/8 col Kulcsnyílás 14 mm	637029 14
6-szög rátűzőkulcs 3/8 col Hatszög 6 mm	637629 6
12-szög dugókulcs fej 3/8 col Kulcsnyílás 17 mm	637029 17
PUR habszivacs betét Készlethez 634799	630304 634799
6-szög rátűzőkulcs 3/8 col Hatszög 8 mm	637629 8
12-szög dugókulcs fej 3/8 col Kulcsnyílás 13 mm	637029 13
Keresztmarkolat, 3/8 col Teljes hossz 200 mm	635729 200
6-szög rátűzőkulcs 3/8 col Hatszög 5 mm	637629 5
6-szög rátűzőkulcs 3/8 col Hatszög 7 mm	637629 7
12-szög dugókulcs fej 3/8 col Kulcsnyílás 12 mm	637029 12
12-szög dugókulcs fej 3/8 col Kulcsnyílás 11 mm	637029 11
12-szög dugókulcs fej 3/8 col Kulcsnyílás 16 mm	637029 16
6-szög rátűzőkulcs 3/8 col Hatszög 10 mm	637629 10
Írányváltós kerepes hajtószár, 3/8 col, kioldóval Típus	635025
Kardáncsukló 3/8 col Típus 3/8	636229 3/8
12-szög dugókulcs fej 3/8 col Kulcsnyílás 9 mm	637029 9