

**Garant****Dugókulcs készlet 3/8 col négyszög 25 darabos, Típus: 12****Rendelési adatok**

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma    | 634312 12     |
| GTIN              | 4062406060770 |
| Árucikk kategória | 61A           |

**Leírás****Kivitel:**

**Hajtó- / toldószárak DIN 3122 / 3123 szerint; dugókulcs fejek DIN 3124 szerint.** Belső / külső négyszög **DIN 3120 szerint.**

Minden szerszámot egy strapabíró, speciális kialakítású **PUR-hab betét** rögzít biztonságosan és mindenkor hozzáférhetően. 12-szög dugókulcs fejekkel 637029 sz.

**Felhasználás:**

Külső hatlapú csavarokhoz / anyákhoz M5 – M12 menettel, gyújtógyertyákhoz és belső hatlapú csavarokhoz M4 – M12 menettel.

**Alapanyag:**

Króm-vanádium acél, krómozott.

**Tartalom:**

Dugókulcs fejek 12-szög ill. 6-szög: 11 db 8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19 mm méret

Dugókulcs fejek gyújtógyertyákhoz: 2 db 637329 sz. 16; 20,8 méret

6-szög rátűzőkulcsok: 7 db 637629 sz. 3; 4; 5; 6; 7; 8; 10 méret

Hajtószár: 1 db 635729 sz.

Toldószár: 2 db 635429 sz. 75; 240 méret

Kardáncsukló: 1 db 636229 sz.

Kerepes hajtószár: 1 db 635025 sz.

Tárolás: ABS műanyag doboz

**Műszaki leírás**

|                     |          |
|---------------------|----------|
| Csatlakozó négyszög | 3/8 coll |
|---------------------|----------|

|  |                   |
|--|-------------------|
| Profil                                   | 12-szög dugókulcs |
| Profil                                   | Hatszögműkulcs    |
| 12-szög dugókulcs kulcsnyílás tartomány  | 8-19 mm           |
| 6-szög csavarkulcs kulcsnyílás tartomány | 3-10 mm           |
| Csomagolás                               | ABS műanyag doboz |
| Hossz                                    | 357 mm            |
| Szélesség                                | 176 mm            |
| Magasság                                 | 45 mm             |
| Fiók kitöltöttségi szintje G-ben         | 6×14              |
| Termék fajtája                           | Dugókulcs         |

## Tartozék

|   |               |
|---|---------------|
| Rendszerdoboz Típus 3A                                      | 630305 3A     |
| PUR habszivacs betét Készlethez 634312                      | 630304 634312 |
| Dugókulcs fej gyújtógyertyákhoz 3/8 col Kulcsnyílás 16 mm   | 637329 16     |
| 6-szög rátűzőkulcs 3/8 col Hatszög 5 mm                     | 637629 5      |
| Toldósár, 3/8 col Teljes hossz 75 mm                        | 635429 75     |
| Toldósár, 3/8 col Teljes hossz 240 mm                       | 635429 240    |
| Dugókulcs fej gyújtógyertyákhoz 3/8 col Kulcsnyílás 20,8 mm | 637329 20,8   |
| 6-szög rátűzőkulcs 3/8 col Hatszög 8 mm                     | 637629 8      |
| 6-szög rátűzőkulcs 3/8 col Hatszög 4 mm                     | 637629 4      |
| 6-szög rátűzőkulcs 3/8 col Hatszög 6 mm                     | 637629 6      |
| Írányváltós kerepes hajtósár, 3/8 col, kioldóval Típus      | 635025        |
| Keresztmarkolat, 3/8 col Teljes hossz 200 mm                | 635729 200    |
| Kardáncsukló, 3/8 col Típus 3/8                             | 636229 3/8    |
| 6-szög rátűzőkulcs 3/8 col Hatszög 10 mm                    | 637629 10     |
| 6-szög rátűzőkulcs 3/8 col Hatszög 3 mm                     | 637629 3      |

6-szög rátűzőkulcs 3/8 col Hatszög 7 mm

637629 7