


Garant**Dugókulcs fej gyújtógyertyákhoz 3/8 col, Kulcsnyílás: 20,8mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	637329 20,8
GTIN	4062406061227
Árucikk kategória	61A

Leírás**Kivitel:**

Kiváló minőségű acélból kovácsolt, belül letört éllel a csavarfejekre való gyors ráfogás érdekében. Belső négyszög **DIN 3120** szerint.

A szoros illesztésű kulcsnyílások **HT-Drive** profillal kímélik a csavarfejeket és anyákat.

Vékonyfalú a legszűkebb helyeken végzett munkákhoz is. 12-szög dugókulcs fejek.

Alapanyag:

Króm-vanádium acél, krómozott.

Műszaki leírás

Profil	12-szög dugókulcs
Kulcsnyílás	20,8 mm
Hossz	65 mm
Profil oldali Ø	27,2 mm
Tartómechanizmus gyújtógyertyákhoz	Gumi tartó
Csatlakozó négyszög	3/8 coll
Termék fajtája	Dugókulcs fej

