

Garant**12-szög dugókulcs fej 3/8 col, Kulcsnyílás: 15mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	637029 15
GTIN	4062406061005
Árucikk kategória	61A

Leírás**Kivitel:**

Kiváló minőségű acélból kovácsolt, belül letört éllel a csavarfejekre való gyors ráfogás érdekében. Belső négyszög **DIN 3120** szerint.

A szoros illesztésű kulcsnyílások **HT-Drive** profillal kímélik a csavarfejeket és anyákat.

Szabvány:**DIN 3124****Alapanyag:**

Króm-vanádium acél, krómozott.

Műszaki leírás

Hossz	27 mm
Profil oldali Ø	20,9 mm
Kulcsnyílás	15 mm
Csatlakozó négyszög	3/8 coll
Profil	12-szög dugókulcs
Termék fajtája	Dugókulcs fej

