


**Garant****Dugókulcs fej gyújtógyertyákhoz 3/8 col, Kulcsnyílás: 16mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	637329 16
GTIN	4062406061210
Árucikk kategória	61A

**Leírás****Kivitel:**

Kiváló minőségű acélból kovácsolt, belül letört éllel a csavarfejekre való gyors ráfogás érdekében. Belső négyszög **DIN 3120** szerint.

A szoros illesztésű kulcsnyílások **HT-Drive** profillal kímélik a csavarfejeket és anyákat.

**Vékonyfalú** a legszűkebb helyeken végzett munkákhoz is. 12-szög dugókulcs fejek.

**Alapanyag:**

Króm-vanádium acél, krómozott.

**Műszaki leírás**

Hossz	60 mm
Tartómechanizmus gyújtógyertyákhoz	Gumi tartó
Profil oldali Ø	21,7 mm
Kulcsnyílás	16 mm
Profil	12-szög dugókulcs
Csatlakozó négyszög	3/8 coll
Termék fajtája	Dugókulcs fej

