

**Garant****Dugókulcs készlet 1/2 col négyszög 12 darabos, Típus: 6****Rendelési adatok**

Rendelés száma	637662 6
GTIN	4062406061302
Árucikk kategória	61A

**Leírás****Kivitel:**

Minden szerszámot egy strapabíró, speciális kialakítású **PUR-hab betét** rögzít biztonságosan és mindenkor hozzáférhetően.

**Hajtó- / toldószárak DIN 3122 / 3123 szerint; dugókulcs fejek DIN 3124** szerint. Belső / külső négyszög **DIN 3120** szerint.

**Felhasználás:**

Külső hatlapú csavarokhoz / anyákhoz M6 – M16 menettel.

**Alapanyag:**

Króm-vanádium acél, krómozott.

**Tartalom:**

Dugókulcs fejek, 6-szög: 9 db 642229 sz. 10; 13; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24 méret

2 toldószár: 1–1 db 641029 sz. 130; 255 méret

1 kerepes hajtószár: 640025 sz.

Tárolás: ABS műanyag doboz

Fiók kitöltöttségi szintje G-ben: 6×14

Magasság: 52 mm

Csatlakozó négyszög: 1/2 coll

6-szög dugókulcs kulcsnyílás tartomány: 10-24 mm

**Műszaki leírás**

Csatlakozó négyszög	1/2 coll
Tartalom (db)	12

Profil	6-szög dugókulcs
6-szög dugókulcs kulcsnyílás tartomány	10-24 mm
Csomagolás	ABS műanyag doboz
Hossz	357 mm
Szélesség	176 mm
Magasság	52 mm
Fiók kitöltöttségi szintje G-ben	6×14
Termék fajtája	Dugókulcs

## Tartozék

6-szög dugókulcs fej, 1/2 col Kulcsnyílás 19 mm	642229 19
Toldósár, 1/2 col Teljes hossz 255 mm	641029 255
Irányváltós kerepes hajtósár, 1/2 col, kioldóval Típus	640025
PUR habszivacs betét Készlethez 637662	630304 637662
Rendszerdoboz Típus 3B	630305 3B
6-szög dugókulcs fej, 1/2 col Kulcsnyílás 17 mm	642229 17
6-szög dugókulcs fej, 1/2 col Kulcsnyílás 13 mm	642229 13
Toldósár, 1/2 col Teljes hossz 130 mm	641029 130
6-szög dugókulcs fej, 1/2 col Kulcsnyílás 18 mm	642229 18
6-szög dugókulcs fej, 1/2 col Kulcsnyílás 21 mm	642229 21
6-szög dugókulcs fej, 1/2 col Kulcsnyílás 22 mm	642229 22
6-szög dugókulcs fej, 1/2 col Kulcsnyílás 24 mm	642229 24
6-szög dugókulcs fej, 1/2 col Kulcsnyílás 16 mm	642229 16
6-szög dugókulcs fej, 1/2 col Kulcsnyílás 10 mm	642229 10