

Garant**Dugókulcs készlet 1/2 col négyszög 23 darabos, Típus: 6****Rendelési adatok**

Rendelés száma	637812 6
GTIN	4062406061333
Árucikk kategória	61A

Leírás**Kivitel:**

Hajtó- / toldószárak DIN 3122 / 3123 szerint; dugókulcs fejek DIN 3124 szerint. Belső / külső négyszög **DIN 3120** szerint.

Minden szerszámot egy strapabíró, speciális kialakítású **PUR-hab betét** rögzít biztonságosan és mindenkor hozzáférhetően. 6-szög dugókulcs fejekkel 642229 sz.

Felhasználás:

Külső hatlapú csavarokhoz / anyákhoz M6 – M22 menettel.

Alapanyag:

Króm-vanádium acél, krómozott.

Tartalom:

Dugókulcs fejek: 17 db 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32; 34 mm méret

Hajtószár: 1 db 641329

Toldószár: 3 db 641029 sz. 75; 130; 255 méret

Kardáncsukló: 1 db 641629 sz.

Kerepes hajtószár: 1 db 640025 sz.

Tárolás: ABS műanyag doboz

Figyelem:

A készlet ezen felül helyet nyújt 4 db 951251 sz. 2x3/1 méretű vagy 2 db 951251 sz. 2x6/1 méretű kisalkatrész tartónak (nem tartozék).

Műszaki leírás

Csatlakozó négyszög	1/2 coll
Tartalom (db)	23
Profil	6-szög dugókulcs
6-szög dugókulcs kulcsnyílás tartomány	10-34 mm
Csomagolás	ABS műanyag doboz
Hossz	510 mm
Szélesség	294 mm
Magasság	61 mm
Fiók kitöltöttségi szintje G-ben	8x20
Termék fajtája	Dugókulcs

Tartozék

Kardáncsukló, 1/2 col Típus 1/2	641629 1/2
Toldósár, 1/2 col Teljes hossz 75 mm	641029 75
Rendszerdoboz Típus 4	630305 4
Toldósár, 1/2 col Teljes hossz 130 mm	641029 130
Toldósár, 1/2 col Teljes hossz 255 mm	641029 255
easyPick kisalkatrész tartó Magasság 50 mm Szélesség × mélység G-ben / típus 2X3/1	951251 2X3/1
PUR habszivacs betét Készlethez 637812	630304 637812
Keresztmarkolat, 1/2 col Teljes hossz 295 mm	641329 295
Írányváltós kerepes hajtósár, 1/2 col, kioldóval Típus	640025