

Garant**Dugókulcs készlet 1/2 col négyszög 16 darabos, Típus: 12****Rendelési adatok**

Rendelés száma	637712 12
GTIN	4062406061326
Árucikk kategória	61A

Leírás**Kivitel:**

Minden szerszámot egy strapabíró, speciális kialakítású **PUR-hab betét** rögzít biztonságosan és mindenkor hozzáférhetően.

Hajtó- / toldószárak DIN 3122 / 3123 szerint; dugókulcs fejek DIN 3124 szerint. Belső / külső négyszög **DIN 3120 szerint**. 642129 sz. 12-szög dugókulcs fejekkel.

Felhasználás:

Külső hatlapú csavarokhoz / anyákhoz M6 – M22 menettel.

Alapanyag:

Króm-vanádium acél, krómozott.

Tartalom:

Dugókulcs fejek: 13 db 10; 13; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32; 34 mm méret

2 toldószár: 641029 sz. 130; 255 méret

1 kerepes hajtószár: 640025 sz.

Tárolás: ABS műanyag doboz

Figyelem:

A készlet ezen felül helyet nyújt 4 db 951251 sz. 2x3/1 méretű vagy 2 db 951251 sz. 2x6/1 méretű kisalkatrész tartónak (nem tartozék).

Műszaki leírás

12-szög dugókulcs kulcsnyílás tartomány	10-34 mm
Tartalom (db)	16

Profil	12-szög dugókulcs
Csatlakozó négyszög	1/2 coll
Csomagolás	ABS műanyag doboz
Hossz	510 mm
Szélesség	294 mm
Magasság	61 mm
Fiók kitöltöttségi szintje G-ben	8x20
Termék fajtája	Dugókulcs

Tartozék

PUR habszivacs betét Készlethez 637712	630304 637712
easyPick kisalkatrész tartóMagasság 50 mm Szélesség × mélység G-ben / típus 2X3/1	951251 2X3/1
Toldósár, 1/2 col Teljes hossz 255 mm	641029 255
Toldósár, 1/2 col Teljes hossz 130 mm	641029 130
Rendszerdoboz Típus 4	630305 4
Írányváltó kerepes hajtósár, 1/2 col, kioldóval Típus	640025