

Garant**Dugókulcs készlet 1/2 col négyszög 29 darabos, Típus: 12****Rendelési adatok**

Rendelés száma	637912 12
GTIN	4062406061364
Árucikk kategória	61A

Leírás**Kivitel:**

Hajtó- / toldószárak DIN 3122 / 3123 szerint; dugókulcs fejek DIN 3124 szerint. Belső / külső négyszög **DIN 3120** szerint.

Minden szerszámot egy strapabíró, speciális kialakítású **PUR habszivacs betét** rögzít biztonságosan és mindenkor hozzáférhetően. 642129 sz. 12-szög dugókulcs fejjel.

Felhasználás:

Külső hatlapú csavarokhoz / anyákhoz M6 – M22 menettel.

Alapanyag:

Króm-vanádium acél, krómozott.

Tartalom:

Dugókulcs fejek: 23 db 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 26; 27; 28; 30; 32; 34 mm méret

Keresztmarkolat: 1 db 641329 sz. 295 méret

Toldószárak: 3 db 641029 sz. 75; 125; 250 méret

Kardáncsukló: 1 db 641629 sz. 1/2 méret

Kerepes hajtószár: 1 db 640025 sz. 1/2 méret

Tárolás: ABS műanyag doboz

Figyelem:

A készlet ezen felül helyet nyújt 4 db 951251 sz. 2x3/1 méretű vagy 2 db 951251 sz. 2x6/1 méretű kisalkatrész tartónak (nem tartozék).

Műszaki leírás

Csatlakozó négyszög	1/2 coll
Kulcsnyílás méret	Metrikus
Profil	12-szög dugókulcs fej
Tartalom (db)	29
12-szög dugókulcs kulcsnyílás tartomány	8-34 mm
Hossz	510 mm
Szélesség	294 mm
Magasság	61 mm
Fiók kitöltöttségi szintje G-ben	8x20
Termék fajtája	Dugókulcs

Tartozék

Toldósár, 1/2 col Teljes hossz 75 mm	641029 75
Irányváltós kerepes hajtósár, 1/2 col, kioldóval Típus	640025
Keresztmarkolat, 1/2 col Teljes hossz 295 mm	641329 295
PUR habszivacs betét Készlethez 637912	630304 637912
easyPick kisalkatrész tartó Magasság 50 mm Szélesség × mélység G-ben / típus 2X3/1	951251 2X3/1
Rendszerdoboz Típus 4	630305 4
Kardáncsukló, 1/2 col Típus 1/2	641629 1/2
Toldósár, 1/2 col Teljes hossz 130 mm	641029 130
Toldósár, 1/2 col Teljes hossz 255 mm	641029 255
Rendszerdoboz Típus 4-1	630310 4-1