

Garant**6-szög rátűzőkulcs készlet, 1/2 col négyszög 12 darabos, Típus: 6****Rendelési adatok**

Rendelés száma	637702 6
GTIN	4062406061425
Árucikk kategória	61A

Leírás**Kivitel:**

Hajtó- / toldószárok DIN 3122 / 3123 szerint; dugókulcs fejek DIN 3124 szerint. Belső / külső négyszög **DIN 3120 szerint.**

Minden szerszámot egy strapabíró, speciális kialakítású **PUR-hab betét** rögzít biztonságosan és mindenkor hozzáférhetően.

Felhasználás:

Belső hatlapú csavarokhoz M5 – M24 menettel.

Alapanyag:

Króm-vanádium acél, krómozott.

Tartalom:

6-szög rátűzőkulcsok: 8 db 643229 sz. 4; 5; 6; 8; 10; 12; 14; 17 méret

Hajtószár: 1 db 641329 sz.

Toldószár: 2 db 641029 sz. 130; 255

Kerepes hajtószár: 1 db 640025 sz.

Tárolás: ABS műanyag doboz

Műszaki leírás

6-szög csavarkulcs kulcsnyílás tartomány	4-17 mm
Csatlakozó négyszög	1/2 coll
Profil	Hatszögkulcs

Tartalom (db)	12
Csomagolás	ABS műanyag doboz
Hossz	357 mm
Szélesség	176 mm
Magasság	52 mm
Fiók kitöltöttségi szintje G-ben	6×14
Termék fajtája	Dugókulcs

Tartozék

6-szög rátűzőkulcs 1/2 col Hatszög 12 mm	643229 12
Toldószár, 1/2 col Teljes hossz 130 mm	641029 130
6-szög rátűzőkulcs 1/2 col Hatszög 5 mm	643229 5
6-szög rátűzőkulcs 1/2 col Hatszög 17 mm	643229 17
Toldószár, 1/2 col Teljes hossz 255 mm	641029 255
Rendszerdoboz Típus 3B	630305 3B
6-szög rátűzőkulcs 1/2 col Hatszög 10 mm	643229 10
PUR habszivacs betét Készlethez 637702	630304 637702
6-szög rátűzőkulcs 1/2 col Hatszög 4 mm	643229 4
6-szög rátűzőkulcs 1/2 col Hatszög 8 mm	643229 8
6-szög rátűzőkulcs 1/2 col Hatszög 14 mm	643229 14
Írányváltós kerepes hajtószár, 1/2 col, kioldóval Típus	640025
Keresztmarkolat, 1/2 col Teljes hossz 295 mm	641329 295
6-szög rátűzőkulcs 1/2 col Hatszög 6 mm	643229 6
6-szög rátűzőkulcs 1/2 col Hatszög 7 mm	643229 7